






Kompletny, uniwersalny system obudów modułowych, doskonale integrowalny z produktami z serii do użytku domowego SYSTEM i umożliwiający spełnianie wysokich wymagań bezpieczeństwa instalacji montowanych w środowiskach mieszkalnych, handlowych i uprzemysłowionych. Seria produktów COMBI 27 dostępna jest zarówno w wykonaniu IP40, jak i w wykonaniu wodoszczelnym o stopniu ochrony IP55, IP65 oraz IP66, zalecanym do wszystkich zastosowań zewnętrznych narażonych na działanie skrajnych warunków atmosferycznych.

Opis	Do przycisku	Liczba zespołów	2
Kolor	Szary RAL 7035	Typy wybitych otworów	Wymienne przy użyciu narzędzia
Boczny Wejścia	6xØ 23	Górny Wejścia	1xØ 23
Dolny Wejścia	1xØ 23	Ochrona IP	IP66
Klasa Izolacji	II	Odporność na wstrząsy	IK07
Śruby pokrywy	Stal nierdzewna	Moment dokręcania moment dokręcania śrub	0.8 NM
Śred. zewn. LxHxD (mm)	132x82x65	Próba rozżarzonym drutem	650 °C
Twardość kulkowa	70 °C	Norma	(EN 60670-1)
Montaż Temperatury	-25 +60 °C	Electrocod	0212

BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Ethyl alcohol		
Resistant	Not resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Limited resistance	Not resistant	Not resistant	Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance

DIMENSIONAL



Codice	N. Posti	A	B	C	D	E
GW 27 101	1	66	82	65	44	48
GW 27 111						
GW 27 1 02	2	132	85		48	110
GW 27 103	3	66	171		44	137
GW 27 104	6	132	171		110	
GW 27 105	12	264	171		210	

TECHNICAL SYMBOLOGY




IP
IP66



IK
IK07

GWT
650 °C



STANDARDS/APPROVALS

