



Przewód audio-video

Model: **AK-AV-16**



Kod produktu	AK-AV-16
Typ produktu	Przewód audio-video
Kierunkowość	USB-C -> DisplayPort
Długość przewodu	1.8 m
Wtyczka #1	Złącze męskie USB typu C
Wtyczka #2	Złącze męskie DisplayPort
Platerowane wtyczki	Tak - pozłacane
Materiał przewodu	Miedź beztlonowa 4N (99.99%)
Materiał izolacji	PVC
Średnica kabla	4,6 mm
Materiał wykonania	ABS
Kolor produktu	Czarny
Opakowanie	UniBag
Wymiary produktu (L x W x H)	200 x 150 x 20 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	250 x 180 x 21 mm
Waga netto	76 g
Waga brutto	87 g
Kod EAN	5901720136787
Gwarancja	24 miesiące



Opis

Akyga® AK-AV-16 to wysokiej jakości **1,8 m kabel** do przesyłania multimediów. **Połączone końcówki** oraz **miedziany rdzeń kabla**, gwarantują znakomite połączenie między urządzeniem a monitorem. Dzięki temu adapter pozwoli cieszyć się wysoką jakością wyświetlanego obrazu o maksymalnej rozdzielczości **4K** (4K2K) z odświeżaniem **60 Hz**. Co więcej, kabel wspiera nowoczesne urządzenia wyposażone w port **USB-C** obsługujący protokół DP Alt Mode. Dlatego bez problemu podłączysz do monitora z gniazdem **DisplayPort** nie tylko laptopa, ale też tablet lub smartfona z usługą Samsung DeX, lub Huawei Easy Projection.