

Podwójna stacja dokowania USB na 2 dyski HDD / SSD SATA z funkcją klonowania, z czytnikiem kart i dodatkowym gniazdem USB

Opis

Stacja dokująca Delock umożliwia podłączenie dwu zewnętrznych dysków 2.5" lub 3.5" SATA HDD lub SSD przez interfejs USB. Rozwiązanie nie wymaga obudowy zewnętrznej, gdyż napęd jest wpinany do stacji dokującej. Ponadto, funkcja klonowania pozwala na kopiowanie zawartości HDD z pominięciem PC.

Zintegrowany czytnik kart

Ponadto stacja dokująca ze zintegrowanym czytnikiem kart rozszerza PC lub laptopa o łącze SD, slot Compact Flash przez łącze USB.

Dodatkowy port USB Typu-A

Dzięki dodatkowemu gniazdu USB Typu-A urządzenie nie blokuje gniazda w komputerze, ponieważ ciągle jest ono dostępne dla pamięci i innych urządzeń USB.



Numer artykułu 64183

EAN: 4043619641833

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Typ-B żeński
 - 2 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s żeński
 - 1 x gniazdo SD
 - 1 x gniazdo Compact Flash
 - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Typ-A żeński
 - 1 x gniazdo prądu stałego
- Chipset: VIA VL813, JMicron JMS561U
- Przycisk funkcji:
 - 1 x przycisk klonowania
 - 1 x przełącznik Włączenie / Wyłączenie
- Do SATA HDD / SSD 2.5" i 3.5"
- Odpowiedni do wszystkich dysków twardych SATA, do SATA 6 Gb/s
- Tylko jedna karta może być używana w danym czasie; nie dwie jednocześnie.
- Szybkość transmisji danych do 5 Gbps
- Wskaźnik LED zasilania, dostępu i stan kopiowania
- Wymiary (DxSxW): ok. 153 x 110 x 62 mm

- Plug & Play

Specyfikacje źródła zasilania

- Ścienne źródło zasilania
- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Wyjście: 12,0 V / 3,0 A
- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:
 - wewnątrz: $\varnothing$ ok. 2,1 mm
 - na zewnątrz: $\varnothing$ ok. 5,5 mm
 - długość: ok. 10 mm

Wymagania systemowe

- Android 11.0 lub nowszy
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.11 lub nowszy
- Mac OS 12.0.1 lub nowszy
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

Zawartość opakowania

- Stacja dokująca
- Kabel USB Typ-A męski do Typ-B męski, długość ok. 80 cm
- Zewnętrzny zasilacz 12,0 V / 3,0 A
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



Ogólne

Funkcja :	Funkcja klonowania
Odpowiedni do nośników danych:	2.5" 3.5" SSD lub HDD
Obsługiwany system operacyjny:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above Mac OS 12.0.1 or above Android 11.0 or above

Interfejs

Zewnętrzne:	1 x gniazdo CF 1 x gniazdo SD 1 x złącze zasilania prądu stałego 12 V 1 x USB 5 Gbps Typ-A żeński 1 x USB 5 Gbps Typ-B żeński
Wewnętrzne:	2 x SATA 22 Pin Buchse

Właściwości techniczne

Chipset:	VIA VL813 JMicron JMS561U
----------	------------------------------

Właściwości fizyczne

Materiał obudowy:	Plastik
Długość:	153 mm
Szerokość:	110 mm
Wysokość:	62 mm
Kolor:	czarny

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de