

Kabel Spiralny Momo Jack 6,35 mm 2 piny do męskiego mono jack 2 m, czarny

Opis

Kabel Delock mono jack umożliwia podłączenie urządzeń z interfejsem mono jack 6,35 mm. Dzięki wysokiej jakości nadaje się specjalnie do podłączania instrumentów.

Łatwe użycie

Ponadto męski jack mono ma wygięte złącze, na wypadek gdy dostęp do portu żeńskiego jest utrudniony.

Kabel spiralny

Kabel zwinięty w spiralę zajmuje mniej miejsca niż proste kable.



Numer artykułu 85939

EAN: 4043619859399

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x 2-pinowy, stereofoniczny jack męski 6,35 mm >
 - 1 x 2-pinowy, stereofoniczny jack męski 6,35 mm, kątowny
- Typ kabla: kabel spiralny
- Rodzaj kabla: 30 AWG
- Połączane styki
- Kolor: czarny
- Długość ze złączami: ok. 2 m

Wymagania systemowe

- Wolne gniazdo stereofoniczne 6,35 mm

Zawartość opakowania

- Kabel z wtyczkami stereo

Zdjęcia



Ogólne

Styl:	Obie strony identyczne
-------	------------------------

Interfejs

Złącze 1:	1 x 6.35 mm 3 pin Stereo jack
Złącze 2:	1 x 6.35 mm 3 pin Stereo jack

Właściwości fizyczne

Kategoria kabla:	Kabel spiralny
Wykończenie pinów:	pozlacane
Średnica kabla:	30 AWG
Długość:	2 m
Kolor:	czarny

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de