

Qoltec Szybka Ładowarka do roweru elektrycznego 36V | 42V | 2A | Mi4 Magnetic TIP +kabel zasilający

Kod produktu: 52614

Ładowarka marki Qoltec 42V z wtyczką magnetyczną Mi4, która działa na zasadzie samoczynnego przyciągania i osiowania styków. Przeznaczona do rowerów elektrycznych z baterią o napięciu 36V. Stabilne parametry pracy ładowarki gwarantują bezpieczeństwo baterii podczas ładowania. Ładowarka posiada zabezpieczenie przed przeładowaniem baterii .

POCZUJ KOMFORT MOBILNEGO ŁADOWANIA



Wydajność i niezawodność w codziennym użytkowaniu, szybkie i efektywne ładowanie
Jeśli szukasz odpowiedniej ładowarki do naładowania baterii twojego e-bike'a to koniecznie sprawdź naszą ofertę. Ładowarki marki Qoltec cechuje przede wszystkim **wysoki stopień bezpieczeństwa oraz trwałość i wysoka wydajność** . Oczywiście należy pamiętać, że podczas ładowania baterii litowo-jonowej należy zachować ostrożność i rozwagę. Właściwe ładowanie pozytywnie wpłynie na żywotność baterii i pozwoli Ci utrzymać pożądane parametry przed długi okres użytkowania.

WYGODNA W CODZIENNYM UŻYTKOWANIU



Wtyczka magnetyczna Mi4 **–** bezpieczeństwo i wygoda
Zastosowana wtyczka magnetyczna automatycznie centruje się w gnieździe ładowania, minimalizując ryzyko iskrzenia, uszkodzeń mechanicznych oraz przypadkowego wyrwania przewodu. To rozwiązanie szczególnie sprawdza się w codziennym użytkowaniu **– po zbliżeniu końcówki do gniazda następuje automatyczne, prawidłowe połączenie elektryczne bez potrzeby wciskania wtyku**. Wtyczka magnetyczna Mi4 działa na zasadzie samoczynnego przyciągania i osiowania styków.

DIODA LED – SZYBKA KONTROLA STANU NAŁADOWANIA




Wysoka moc ładowania, Zaawansowana elektronika, Specjalnie zaprojektowana do ładowania baterii litowo-jonowych
Ładowarka mobilna marki Qoltec o **napięciu 42V i natężeniu ładowania 2A z wtykiem Mi4 oraz ogólnej mocy ładowania 84W dedykowana do akumulatorów litowo-jonowych 36V** , pozwala na naładowanie baterii z dowolnego **gniazdka elektrycznego 230V**. To wygodne i funkcjonalne rozwiązanie z zaawansowaną elektroniką, chroni twoją baterię podczas procesu ładowania. **Wyposażona w diodę LED, która w momencie naładowania baterii zmienia kolor na zielony.**

JAK DŁUGO ŁADOWAĆ AKUMULATOR 36V ?



Jeśli chcesz się cieszyć długą żywotnością baterii pamiętaj o kilku zasadach:
Ładuj baterię regularnie, unikając jej całkowitego rozładowania, najlepiej po każdej jeździe, by utrzymać ją na poziomie 30-60%.
Unikaj ładowania w ekstremalnych warunkach, gdyż wpłynie to negatywnie na żywotność akumulatora,
Unikaj ładowania baterii w nocy, gdyż prowadzi to do jej przeładowywania - ogniwa, w pełni naładowane szybciej się zużywają,
Zalecamy naładować baterię do 80-90%, częściowe ładowanie jest korzystniejsze niż pełne ładowanie, gdyż unikniemy wtedy przeładowania baterii i zaoszczędzimy więcej czasu.

WODOODPORNOŚĆ NA WARUNKI ZEWNĘTRZNE – STANDARD IP54



Ochrona przed pyłem i zachlapaniem

Ładowarka Qoltec została zaprojektowana z myślą o praktycznym codziennym użytkowaniu, nawet w niekorzystnych warunkach pogodowych. **Obudowa urządzenia jest zgodna z normą IP54**, co oznacza, że można bezpiecznie używać ładowarki w garażu, pod wiatą samochodową, a nawet na zewnątrz, nie martwiąc się o rozpryski wody lub kurz.

GWARANCJA UDANEJ I BEZPROBLEMOWEJ JAZDY



Przenośna ładowarka o kompaktowych wymiarach - bez problemu zmieści się w plecaku

Rower elektryczny to idealne narzędzie nie tylko do szybkiego przemieszczania się po mieście, ale i twój towarzysz podczas aktywnego wypoczynku. Już teraz **dzięki naszej przenośnej ładowarce możesz ładować rower w trasie korzystając np. ze specjalnych stacji ładowania** i nie musisz martwić się o to, że nagle zabraknie energii do dalszego poruszania się. Ładowarka dzięki stosunkowo kompaktowym rozmiarom bez problemu zmieści się w plecaku.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Produkt objęty 24 miesięczną gwarancją

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Oferowane przez nas ładowarki objęte są **24 miesięczną gwarancją** obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Typ	Ładowarka do e-bike
Moc maksymalna	84W
Prąd wyjściowy	2A
Napięcie wejściowe	220 V - 240 V ~ 1.5 A
Napięcie wyjściowe	42V
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Rodzaj wtyczki	Magnetyczna Mi4
Maksymalna moc ładowania	84W
Długość kabla	0.90m + 1.10m (kabel zasilający)
Wyświetlacz	Brak
Kompatybilność	Rowery elektryczne 36V z magnetycznym złączem ładowania Mi4 (4-pin)
Zabezpieczenia	Przed przegrzaniem (OTP), przeładowaniem (OVP), zwarciem (SCP), przeciążeniem (OCP)
Stopień ochrony	IP54
Uwagi	Przed zakupem porównaj układ pinów i średnicę złącza
Pozostałe parametry	
Kolor	Czarny
Materiał	Tworzywo sztuczne
Wymiary (G/D x Sz x W)	60 x 140 x 35 mm
Opakowanie	Pudełko
Zawartość opakowania	1 x Ładowarka 42V 1 x Kabel zasilający 1 x Karta gwarancyjna
Głębokość / Długość opakowania [mm]	50
Szerokość opakowania [mm]	130
Wysokość opakowania [mm]	243
Waga netto [kg]	0.345
Waga brutto [kg]	0.404
Certyfikat	CE
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878526140