

DIGITUS Światłowodowy kabel krosowy Multimode, OM4, LC / LC

DK-2533-10-4
EAN 4016032308843



Kabel krosowy (patch cord) światłowodowy LC/LC, dp lx, MM 50/125, OM4, LSOH, 10m, fioletowy

FO patch cord, duplex, LC to LC, MM OM4 50/125 μ, 10 m

Najlepsza wydajność i jakość połączenia dla Twojej sieci.

- Kabel Duplex
- LSOH
- Wtyczka z tulejką ceramiczną
- Średnica kabla 3 mm
- Pakowane pojedynczo z protokołem pomiarów
- Kolor: RAL 4003
- Asortyment: Kable krosowe światłowodowe
- Klasa włókna: OM4

- Liczba połączeń po stronie 1: 2
- Liczba połączeń po stronie 2: 2
- Opakowanie: Torebka foliowa DIGITUS
- Osłona: Jednokolorowa
- Powłoka kabla: LSOH
- Średnica kabla: 2 mm
- Średnica włókna: 50/125μm
- Typ kabla: I-VH 2G50/125μ
- Typ włókna: Wielomodowe
- Złącze 1: LC
- Złącze 2: LC
- Długość: 10 m

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	40	30.00	41.00	41.00	28.00	47,068.00
Opakowanie wewnętrzne	5	3.75	19.00	19.00	12.00	4,332.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.75	17.00	17.00	2.40	693.60
Netto bez opakowania	1	0.75	17.00	17.00	2.40	693.60

Więcej zdjęć

Part No.	DK-2533-10-4			
Lenght	10 m			
Cable Type	Duplex MM 50/125		OM4 LSZH	
	END A		END B	
Connector Type	LC		LC	
Insertion Loss (dB)	0.06	0.09	0.17	0.11
Return Loss (dB)	37.7	30.1	39.5	39.7
Q.C.	PASS			



