

DIGITUS Płaski taśmowy kabel telefoniczny

AK-460702-100-S
EAN 4016032329879



Kabel telefoniczny płaski 8-żyłowy AWG 26 CCA 100m TAE/RJxx

8-żyłowy płaski przewód telefoniczny do systemów z wtyczką TAE lub Western.

- Kabel modułowy nieekranowany, AWG26
- Płaski kabel z 4, 6 lub 8 żyłami (w kształcie litery D)
- 100 m na rolkę

- Kolor: czarny z kolorowymi kablami
- Inne długości rolki, wzory i kolory na zamówienie

Atrybuty

- Asortyment: Kable telekomunikacyjne
- Długość: 100 m

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	4	12.78	36.00	18.00	34.00	22,032.00
Opakowanie wewnętrzne	1	3.20	15.50	17.00	17.00	4,479.50
Opakowanie jednostkowe	1	3.20	15.50	17.00	17.00	4,479.50
Netto bez opakowania	1	2.97	15.50	17.00	17.00	4,479.50

Safety notes

- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwycić tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Kable nie mogą być gwałtownie zginane lub wyginane pod kątem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych przewodów i doprowadzić do awarii.
- Upewnij się, że kable nie są poddawane obciążeniom rozciągającym, ponieważ może to spowodować uszkodzenie izolacji i żył wewnątrz kabla.
- Upewnij się, że kable nie są układane w miejscach, w których mogą zostać łatwo uszkodzone mechanicznie.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcie dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone kable należy natychmiast wymienić, aby uniknąć awarii, zwarcia, a nawet porażenia prądem.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com