

TOSLINK Trójkąt 2 x wejście TOSLINK w 1 x wyjście TOSLINK

Opis

Trójkąt TOSLINK Delock umożliwia podłączenie dwu urządzeń TOSLINK do jednego wzmacniacza TOSLINK. Przycisk na trójkącie przełącza pomiędzy źródłami sygnału.



Numer artykułu 18767

EAN: 4043619187676

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
Wejście:
2 x TOSLINK, żeńskie, S/PDIF
1 x złącze zasilania prądu stałego 5 V
Wyjście:
1 x TOSLINK, żeńskie, S/PDIF
- Obsługiwane częstotliwości próbkowania: 32 / 44,1 / 48 / 96 / 192 kHz
- Przepływność: 16 - 24-bitowa
- Obsługuje wszystkie typowe formaty audio 2.0 i 5.1: LPCM, Dolby Digital, DTS Audio
- Metalowa obudowa
- Kolor: czarny
- Wymiary (DxSxW): ok. 50 x 41 x 21 mm

Specyfikacje źródła zasilania

- Ścienne źródło zasilania
- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Wyjście: 5 V / 1 A
- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:
wewnątrz: ø ok. 2,1 mm

na zewnątrz: $\varnothing$ ok. 5,5 mm
długość: ok. 9 mm


Wymagania systemowe

- Optyczny sygnał cyfrowy audio

Zawartość opakowania

- Przełącznik TOSLINK
- Zewnętrzny zasilacz

Zdjęcia



Interfejs

Wyjście:	1 x TOSLINK, żeńskie, S/PDIF
Wejście:	1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 2 x TOSLINK, żeńskie, S/PDIF

Właściwości fizyczne

Obudowa kolor:	czarny
Materiał obudowy:	metal
Długość:	50 mm
Szerokość:	41 mm
Wysokość:	21 mm

Manufacturer information

Ulica Beeskowdamm 13/15
 Kod pocztowy 14167
 Miasto Berlin
 Kraj Deutschland
 Email info@delock.de
 Strona internetowa www.delock.de

