



Qoltec Kabel zasilający IEC C7 | CEE 7/16 | ósemka | 2x0.75mm² | Czysta miedź CU | 1m

Kod produktu: 54628

Kabel zasilający IEC C7 Qoltec to trwałe i niezawodne rozwiązanie, idealne do codziennego użytku w domu i biurze. Wykonany z wysokiej jakości materiałów, zapewnia stabilne połączenie dla mniejszych urządzeń, takich jak zasilacze do laptopów, odtwarzacze DVD i radia. Dzięki kompaktowej konstrukcji i spełnieniu wysokich norm bezpieczeństwa, ten kabel gwarantuje wygodę użytkowania oraz ochronę przed zakłóceniami, pozwalając Ci skupić się na pracy.

KABEL STWORZONY DO PRACY BEZ PRZESTOJÓW



Profesjonalne oraz codzienne zastosowanie kabla IEC C7 / CEE 7/16

Szukasz przewodu zasilającego, który nigdy Cię nie zawiedzie? **Kabel IEC C7 / CEE 7/16 to rozwiązanie stworzone z myślą o trwałości i niezawodności**. Wykonany z wysokiej jakości materiałów, oferuje wyjątkową wytrzymałość na codzienne użytkowanie oraz obciążenia. Starannie zaprojektowane wtyki: tzw. koniczynka oraz wtyk płaski bez uziemienia, zapewniają stabilne połączenie, a wytrzymała konstrukcja chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi, dzięki czemu masz pewność, że Twój sprzęt będzie bezpiecznie zasilany w każdej sytuacji.

WSZECHESTRONNOŚĆ, KTÓRA SPROSTA TWOIM POTRZEBOM



Możliwość zastosowania kabla zarówno w biurze jak i w domu, do sprzętu audio/video

Kabel zasilający z wtykami IEC C7 i CEE 7/16 to idealne rozwiązanie do codziennego użytku w domu i biurze. Dzięki kompaktowej konstrukcji doskonale sprawdzi się do zasilania mniejszych urządzeń, takich jak:

- - zasilacze do laptopów,
- - odtwarzacze DVD,
- - radia,
- - konsolki do gier,
- - inne urządzenia teleinformatyczne lub RTV z gniazdem radiowym.

Jego uniwersalne zastosowanie i łatwość podłączenia sprawiają, że jest niezastąpiony w miejscach, gdzie liczy się szybka instalacja i wygoda użytkowania.

KOMFORT I NIEZAWODNOŚĆ NA CO DZIEŃ



Solidna konstrukcja 2-żyłowego miedzianego kabla zapewnia bezpieczne użytkowanie

Postaw na kabel H03VVH2-F, dwu-żyłowym o przekroju 2x0.75 mm, który jest nie tylko funkcjonalny, ale też łatwy w obsłudze. Został zaprojektowany z myślą o Twojej wygodzie. Co więcej, dzięki spełnianiu najwyższych norm bezpieczeństwa, masz pewność, że Twoje urządzenia są chronione przed wszelkimi zakłóceniami. To rozwiązanie, które pozwoli Ci skupić się na pracy, bez martwienia się o stabilność zasilania.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

2-letnia gwarancja na produkt

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? **Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania.** Każdy z oferowanych przez nas kabli zasilających objęty jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Typ	Kabel zasilający
Wtyczka	C7 7/16
Prąd wyjściowy	2.5A 250~
Standard przewodu	H03VVH2-F
Przekrój żyły przewodu	2 * 0.75 mm
Materiał izolacji	PVC
Przeznaczenie	Wszystkie sprzęty elektryczne z odpowiednim gniazdem.
Zastosowanie	- Zasilacze do laptopów - Odtwarzacze DVD - Radia - Konsolki do gier - Urządzenia teleinformatyczne lub RTV z gniazdem radiowym.
Informacje dodatkowe	Wtyczka 1: IEC C7 Wtyczka 2: CEE 7/16
Pozostałe parametry	
Kolor	Czarny
Temperatura pracy	-20 C ~ +60 C
Długość kabla	1m
Opakowanie	Polybag
Zawartość opakowania	1 x kabel zasilający C7 / 7/16
Głębokość / Długość opakowania [mm]	270
Szerokość opakowania [mm]	105
Wysokość opakowania [mm]	20
Waga netto [kg]	0.061
Waga brutto [kg]	0.063
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878546285