

DIGITUS Kabel przyłączeniowy audio-video typu AOC 4K z USB typu C

AK-330160-150-S
EAN 4016032482628



Kabel połączeniowy hybrydowy AOC USB 3.1 Typ C/USB Typ C 4K 60Hz 15m

Ten aktywny kabel przyłączeniowy audio-video AOC z USB typu C jest idealny do przesyłania nieskompresowanego obrazu i dźwięku z dużą przepustowością na większe odległości. Hybrydowa struktura składająca się z przewodów miedzianych i światłowodowych eliminuje zakłócenia elektromagnetyczne, zapewniając bezstratną transmisję na całej długości kabla, z rozdzielczością UHD do 4K / 60 Hz i przepustowością do 21,6 Gbps. Ze względu na zastosowanie przewodów optycznych (włókna szklane) średnica tego aktywnego kabla jest niewielka i charakteryzuje się bardzo małymi promieniami gięcia i niską masą własną. Idealne do użytku w domu, pomieszczeniach przeznaczonych na spotkania biznesowe lub salach konferencyjnych oraz w budynkach, które stanowią tylko niektóre obszary zastosowania. Można łatwo podłączyć laptopa z wyjściem USB typu C do monitora z wejściem USB typu C. Łatwa instalacja metodą plug and play (podłącz i używaj), od razu po podłączeniu można cieszyć się najwyższą jakością obrazu. Kabel adaptera jest jednokierunkowy (USB typu C = urządzenie wejściowe, USB typu C = urządzenie wyjściowe).

Transmisja nieskompresowanych sygnałów wideo i audio w rozdzielczości UHD 4K z przepustowością 21,6 Gbps.

- Obsługa: Rozdzielczość do 4K przy 60 Hz.
- Obsługa: Rozdzielczość do 2K przy 60 Hz
- Obsługa: Rozdzielczość do 1920 x 1080 przy 120 Hz.
- Szybkość transferu danych: 21,6 Gbps
- Obsługa: HDR
- Obsługa: Dolby Vision
- Obsługa: HDR10
- Obsługa: 3D
- Średnica kabla: 4,8 mm
- Obsługa Lip-Sync (synchronizacja audio/wideo)
- Obsługa formatu YUV 4:4:4
- Obsługa EDID 2.0 (rozpoznawanie urządzenia)
- Korpus: Cynk
- AOC – aktywny kabel optyczny: TAK
- Temperatura robocza: od 0°C do 45°C
- Temperatura przechowywania: od -10°C do +70°C
- Wilgotność robocza: od 5% do 90% wilgotność względna
- Promień zgięcia: 10 mm
- Złącze 1: Wtyk USB Typ C
- Złącze 2: Wtyk USB Typ C
- Długość: 15 m

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	20	12.00	42.00	53.00	21.00	46,746.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.60	19.00	20.00	5.00	1,900.00
Netto bez opakowania	1	0.52	19.00	20.00	5.00	1,900.00

Więcej zdjęć

