

SP-101 STANDARD

Kabel głośnikowy 2x2,5mm² OFC Twinax PVC



Profesjonalny kabel głośnikowy z dwiema skręconymi żyłami. Kabel w elastycznej, matowej powłoce PVC redukującej efekty refleksów świetlnych. Dedykowany do zastosowań stacjonarnych i mobilnych w estradowych i studyjnych instalacjach audio, systemach nagłośnienia hi-fi i pro audio.

Budowa kabla:

- **Żyły:** miedź linka 2x2,5mm²
- **Ekran:** -
- **Wypełnienie:** -
- **Izolacja żył:** PE - czarny, czerwony
- **Izolacja powłoki:** PVC - czarny

Dane techniczne:

- **Temperatura pracy:** -30°C do 75°C (instalacje stałe) / -20°C do 75°C (instalacje ruchome)
- **Minimalna temperatura układania:** -5°C
- **Rezystancja żył:** 7,2Ω/km DC
- **Rezystancja izolacji:** >20,0MΩ/km
- **Test wysokonapięciowy:** 2,0kV/50Hz
- **Minimalny promień gięcia:** 40mm - 5xØ (Ø - średnica zewnętrzna)
- **Średnica zewnętrzna:** około 8,0mm
- **Masa:** około 109kg/km