



Zasilacz sieciowy

Model: **AK-TB-21**



Kod produktu	AK-TB-21
Typ produktu	Zasilacz sieciowy
Seria	Universal
Podmiot odpowiedzialny	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Napięcie zasilające	110-240 V
Pobór prądu	< 0.4 A
Wyjściowe natężenie prądu	5 V
Długość kabla wyjściowego	2 A
Maksymalna moc	10 W (5 V / 2 A)
Wyłącznik mechaniczny	Brak
Uziemienie	Brak (klasa II ochronności)
Zabezpieczenie OVP	Tak
Zabezpieczenie OCP	Tak
Zabezpieczenie OPP	Tak
Zabezpieczenie OTP	Tak
Zabezpieczenie SCP	Tak
Złącze zasilania	2.5 x 0.7 mm
Długość przewodu	1.5 m
Materiał wykonania	ABS
Kolor produktu	Czarny
MTBF	100000 h
Temperatura pracy	5 - 50 °C
Opakowanie	EcoBox
Wymiary produktu (L x W x H)	63 x 35 x 59 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	160 x 87 x 45 mm
Waga netto	75 g
Waga brutto	105 g
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z FCC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5901720136237
Gwarancja	24 miesiące





Opis

Zasilacz sieciowy Akyga® AK-TB-21 to wszechstronne źródło zasilania. Bez problemu naładuje różnego rodzaju **tablety**, **minikomputery**, jak i inne urządzenia mobilne. Charakteryzuje się lekką konstrukcją, która pozwala komfortowo korzystać z podłączonego urządzenia, również w trakcie jego ładowania. Zasilacz dostarcza prąd o parametrach **5 V/2 A** i mocy **10 W**, co pozytywnie wpływa na szybkość ładowanych urządzeń. Co więcej, długi **1,5 m przewód** zakończony wtyczką **2,5 x 0,7 mm**, zapewni swobodę ruchów podczas użytkowania.

Ładowarka posiada **komplet zabezpieczeń** (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) gwarantujących bezpieczną i stabilną pracę zasilanych urządzeń, jak i samej ładowarki.