




JZ-2

400 HV



BN 75

Vite per coperture con punta piana

interamente / parzialmente filettate con rosetta di tenuta preassemblata

Acciaio cementato 400 HV

zincato bianco



ISO 4042

Elementi di collegamento bonificati con durezza ≥ 360 HV ed elementi di collegamento cementati e temprati e rivenuti con rivestimento elettrolitico: rischio di infragilimento da idrogeno! Ulteriori informazioni sui rischi residui si trovano nella sezione introduttiva.



[3D Cadenas](#)

Article#	d ₁	d ₂	k	s	e	b	L
1065645	6,3	16	4,8	9,52 (3/8")	10,5	-	19
1065653							25
1065661							32
1065688							38
1065718							50
1065726							64
1411896						64	80
1065742							90
1139320							125
1139347							150
1139355							175