

RFF-FIMT 605X 54**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Ze względu na mały pobór mocy przy dużym natężeniu przepływu powietrza wentylatory filtrujące zapewniają bezpieczne i efektywne chłodzenie szafy sterowniczej. W porównaniu do konwencjonalnych mat filtracyjnych, rowkowana mata filtracyjna wersji IP 55 wydłuża żywotność o 300%.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	RFF-FIMT 605X 54
Nr zam.	2557750000
Wykonanie	Mata filtracyjna, IP54, biały
GTIN (EAN)	4050118568394
Ilość	20 Szt.

RFF-FIMT 605X 54**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	290 mm	Szerokość (cale)	11,417 inch
Wysokość	70 mm	Wysokość (cale)	2,756 inch
Masa netto	19,2 g		

Dane ogólne

Barwny	biały	Klasa filtra	G 4
Stopień ochrony (UL)	Type 12	Zakres temperatury stosowania	-15...55 °C
rodzaj montażu	przykręcany		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
eClass 9.1	27-18-07-16	eClass 10.0	27-18-07-16

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dokumentacja użytkownika	Operating instructions
--------------------------	--