


SILVYN® BRAID PA6

SILVYN® BRAID PA6 je ochranná hadice pro ochranu kabelů před abrazí

Info

Jednoduché a rychlé svazkování kabelů



UV odolný



Teplotně odolný



Spolehlivost



Nízká hmotnost



Velký rozsah sevření

Výhody

Lze stříhat bez použití termo stříhacího nástroje na stříhání kabelů

Stříhání bez třepení konců hadice

Ochrana proti oděru

Jednoduché a rychlé svazkování kabelů

Ochrana před prachem

Oblasti použití

Jednoduchá ochrana kabelů

Přídavná izolace

Svazkování a vedení kabelů a vodičů

Jednoduchá ochrana proti hlodavcům

Vlastnosti výrobku

Odolnost proti oděru

Flexibilní

Možnost řezání za studena

SILVYN® BRAID PA6

Konstrukce

Polyamid 6.6 bezhalogenový

Technická data

Klasifikace ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001182

ETIM 5.0 Class-Description: ochranný opleť

Klasifikace ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001182

ETIM 6.0 Class-Description: Dutá pletená hadice

Na vyžádání::

Velké balení na cívkách

Jiné velikosti

Poznámky:

Bez halogenů a kadmia

Chování při hoření podle UL94 V-2

Barva:

RAL 9005 černá, UV odolná

Materiál:

Polyamid 6.6 bezhalogenový

Teplotní rozsah:

-55 °C až +125 °C

Poznámka

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
Uvedené ceny jsou základní ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.



SILVYN® BRAID PA6

Číslo výrobku	Jmenovitá velikost	Rozsah sevření mm	Barva
SILVYN® BRAID PA6			
61721260	6	4 - 10	černá
61721261	12	10 - 14	černá
61721262	16	14 - 24	černá
61721263	20	18 - 26	černá
61721264	30	26 - 34	černá
61721265	40	32 - 42	černá

Poslední změny (04.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://appczech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16