



Qoltec Antena 4G 5G LTE | 9dBi | kierunkowa | zewnętrzna | SMA | wodoodporna | 3m

Kod produktu: 57062

Antena kierunkowa 5G o zysku 9 dBi, pracująca w paśmie 600-2700 MHz oraz 3300-3800. Wyposażona w profesjonalne złącze SMA oraz przewód 3m, idealnie sprawdza się w instalacjach zewnętrznych wymagających poprawy jakości sygnału. Odporna na warunki atmosferyczne. Kompatybilna z routerami, modemami USB i urządzeniami IoT.

STABILNY INTERNET MOBILNY W KAŻDYCH WARUNKACH



Zakres Częstotliwości 600-2700 MHz oraz 3300-3800 MHz

Antena kierunkowa 5G o zysku 9dBi została zaprojektowana z myślą o poprawie jakości i stabilności sygnału sieci komórkowej. Dzięki kierunkowej charakterystyce promieniowania antena koncentruje energię w wybranym kierunku, co pozwala precyzyjnie „celować” w stację bazową i uzyskać znacznie lepsze parametry połączenia niż w przypadku anten dookólnych. **Szeroki zakres pracy 600-2700MHz** obejmuje najważniejsze pasma LTE wykorzystywane w Polsce i Europie, w tym m.in. B28, B20, B3, B1 oraz B7, co zapewnia wysoką kompatybilność z routerami stacjonarnymi, przemysłowymi oraz urządzeniami IoT. **Dodatkowy zakres 3300-3800 MHz** umożliwia pracę w nowoczesnych sieciach 5G NR (n77/n78), oferując wyższą przepustowość i lepszą stabilność transmisji.

DOSKONAŁA WYDAJNOŚĆ I ODPORNOŚĆ NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE



Wysoki Zysk 9dBi, Silny Sygnał

Antena 5G została stworzona z myślą o poprawie jakości połączenia internetowego w domu, w biurze oraz w każdym innym pomieszczeniu z dostępem do Internetu. Zwiększa stabilność transmisji, poprawia prędkość pobierania i wysyłania danych oraz wpływa korzystnie na ogólną wydajność Internetu. **Klasa szczelności IP67**, w połączeniu z odpornością na różne warunki atmosferyczne, może zapewnić stabilność połączenia nawet w trudnych warunkach pogodowych.

Nasze rozwiązanie oferuje:

- obsługę standardu 5G – prędkość transmisji do 600 Mb/s,
- szeroki zakres częstotliwości 600-2700 MHz oraz 3300-3800 MHz,
- złącze SMA – zapewnia kompatybilność z popularnymi urządzeniami LTE: routerami, mobilnymi bramkami internetowymi, modemami USB,
- nowoczesny design – dzięki użyciu wysokiej klasy materiałów oraz dbałości o szczegóły,
- 3-metrowy przewód, pozwalający na wygodną instalację anteny,

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Produkt objęty 24- miesięcznym okresem gwarancji

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania **spełnią Twoje oczekiwania**. Oferowana przez nas antena 4G LTE objęta jest **24 miesięczną gwarancją** obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Typ anteny	Kierunkowa
Moc	50W
Zysk	9 dBi
Częstotliwość pracy	600-2700 MHz / 3300-3800MHz
Impedancja	50
Polaryzacja	Pionowa
Złącze anteny	SMA
VSWR	2.5
Kabel zasilający	RG58/U
Klasa szczelności	IP 67
Informacje dodatkowe	Przed zakupem zaleca się sprawdzenie kompatybilności anteny z siecią i pasmem częstotliwości używanym przez Twojego dostawcę usług.
Pozostałe parametry	
Kolor	Biały
Materiał	Tworzywo sztuczne + stal + metal
Długość kabla	3m RG58/U
Temperatura pracy	-40 +85
Wymiary (G/D x Sz x W)	162 x 153 x 50 mm
Zawartość opakowania	1 x Antena 5G 1 x Akcesoria montażowe
Głębokość / Długość opakowania [mm]	75
Szerokość opakowania [mm]	200
Wysokość opakowania [mm]	165
Waga netto [kg]	0.453
Waga brutto [kg]	0.508
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878570624