

Stacja dokująca SuperSpeed USB 5 Gbps dla 1 x 2.5" SATA HDD / SSD

Opis

Stacja dokująca Delock umożliwia podłączenie zewnętrznego dysku 2.5" SATA HDD lub SSD przez interfejs USB. Rozwiązanie nie wymaga obudowy zewnętrznej, gdyż napęd jest wpinany wprost do stacji dokującej.

Dobre chłodzenie

Spód zawiera stabilną, metalową płytę z chłodzącymi żeberkami. Zapewniają one pasywne chłodzenie włożonej pamięci.



Numer artykułu 63205

EAN: 4043619632053

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ żeński
 - 1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s żeński
 - 1 x gniazdo zasilania (DC) (opcjonalne dla zasilania)
- Chipset: Asmedia ASM225
- Przycisk funkcji:
 - 1 x przełącznik Włączenie / Wyłączenie
- Odpowiednia do 2.5"-calowego dysku twardego / SSD SATA
 - Wysokość dysku twardego do 15 mm
- Odpowiedni do wszystkich dysków twardych SATA, do SATA 6 Gb/s
- Szybkość transmisji danych do 5 Gbps
- Wskaźnik LED zasilania i dostępu
- Obsługa S.M.A.R.T.
- Obsługa TRIM
- Obsługa UASP
- Plug & Play
- Bootowalny
- Kolor: czarny
- Wymiary (DxSxW): ok. 138 x 80 x 23 mm

Wymagania systemowe

- Android 10.0 lub nowszy
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.11 lub nowszy
- Mac OS 11.2.3 lub nowszy
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

Zawartość opakowania

- Stacja dokująca
- Przewód USB-C™, męski na USB Typu-A, męski, długości ok. 80 cm
- Śruby
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



Ogólne

Funkcja :	Plug & Play Bootowalny TRIM S.M.A.R.T.
Odpowiedni do nośników danych:	2.5"
Obsługiwany system operacyjny:	Chrome OS Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Android 10.0 or above Mac OS 11.2.3 or above Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above

Interfejs

Zewnętrzne:	1 x DC 5,5 x 2,1 mm, wtyk żeński 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ żeński
Wewnętrzne:	1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s żeński

Właściwości techniczne

Chipset:	Asmedia ASM225
----------	----------------

Właściwości fizyczne

Długość:	138 mm
Szerokość:	80 mm
Wysokość:	23 mm

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de

Strona internetowa www.delock.de