




Kutistemuoviletkut, kutistussuhde 4:1

MU47 - keskivahvaseinämainen, liimaton



TUOTE-TUNNUS	Kutistamaton Ø (D)	Maks. Ø kutistettu (d)	Seinämäpaksuus (WT)	Pituus (L)	Väri	Suosittelava työkalu	Snro	Nimike-numero
MU47-12/3	12,0	3,0	2,00	1,0 m	Musta (BK)	30-32	52 377 85	323-10120
MU47-19/6	19,0	6,0	2,20	1,0 m	Musta (BK)	30-32	52 377 86	323-10190
MU47-30/8	30,0	8,0	2,50	1,0 m	Musta (BK)	30-32	52 377 87	323-10300
MU47-40/12	40,0	12,0	2,50	1,0 m	Musta (BK)	-	52 377 88	323-10400
MU47-50/16	50,0	16,0	2,70	1,0 m	Musta (BK)	-	52 377 89	323-10500
MU47-63/19	63,0	19,0	2,80	1,0 m	Musta (BK)	-	52 377 90	323-10630
MU47-75/22	75,0	22,0	3,00	1,0 m	Musta (BK)	-	52 377 91	323-10750
MU47-95/30	95,0	30,0	3,00	1,0 m	Musta (BK)	-	52 377 92	323-10950
MU47 115/34	115,0	34,0	3,00	1,0 m	Musta (BK)	-	52 377 93	323-11150
MU47-140/42	140,0	42,0	3,00	1,0 m	Musta (BK)	-	52 377 94	323-11400

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Minimitilausmäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.

Suositellut asennustyökalut			
	30	31	32
	H5002	H5004	E4500
	568	568	567

Lisätietoa asennustyökaluista Asennustyökalut-osiossa.