



Kutistemuoviletkut, liimallinen, kutistussuhde 4:1

Soveltuu maakaapelijatkoksiin ja -päätteisiin pienjännitekäyttökohteissa.

Ominaisuudet ja edut

- Keskivahvaseinämäinen kutistemuoviletku
- Kutistussuhde 4:1
- Sisäpuolinen termoplastinen liima muodostaa nestetiiviin asennuksen
- Hyvä mekaaninen kestävyys
- Saatavana myös liimattomana, tuotetunnus MU47
- Toimituspituus 1,0 m




Keskivahvaseinämäinen kutistemuoviletku.



**Määramittaiset pituudet kysyttäessä.
Ota yhteyttä asiakaspalveluumme.**

MA47 - keskivahvaseinämäinen, liimallinen



Kutistemuoviletku 4:1 kutistussuhteella, liimallinen

MATERIAALI	Polyolefiini, ristsilloitettu (PO-X)
Kutistussuhde	4:1
Käyttölämpötila-alue	-55 °C - +110 °C
Min. kutistustemperatura	+120 °C
Liiman sulamispiste	+85 °C
Pituusmuutos kutistettuna	Maks. -10 %
Läpilyöntilujuus	20 kV/mm
Materiaalin paloluokka	Ei paloa hidastava
Eristysluokka	A (VDE 0530)

HF ✓

RoHS ✓

TUOTE-TUNNUS	Kutistamaton Ø (D)	Maks. Ø kutistettu (d)	Seinämapaksuus (WT)	Pituus (L)	Väri	Suosittelava työkalu	Snro	Nimike-numero
MA47-12/3	12,0	3,0	2,00	1,0 m	Musta (BK)	30-32	52 377 97	323-20120
MA47-19/6	19,0	6,0	2,50	1,0 m	Musta (BK)	30-32	52 377 98	323-20190
MA47-30/8	30,0	8,0	2,50	1,0 m	Musta (BK)	30-32	52 377 99	323-20300
MA47-40/12	40,0	12,0	2,50	1,0 m	Musta (BK)	-	52 378 00	323-20400
MA47-50/16	50,0	16,0	2,70	1,0 m	Musta (BK)	-	52 378 01	323-20500
MA47-63/19	63,0	19,0	2,80	1,0 m	Musta (BK)	-	52 378 02	323-20630
MA47-75/22	75,0	22,0	3,00	1,0 m	Musta (BK)	-	52 378 03	323-20750
MA47-95/30	95,0	30,0	3,00	1,0 m	Musta (BK)	-	52 378 04	323-20950
MA47-115/34	115,0	34,0	3,00	1,0 m	Musta (BK)	-	52 378 05	323-21150
MA47-140/42	140,0	42,0	3,00	1,0 m	Musta (BK)	-	52 378 06	323-21400

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Minimitilaisuuksien saattavat poiketa pakkauskoosta.