

# Przewód HDMI o dużej szybkości transmisji 48 Gbps 8K 60 Hz 1 m

## Opis

Szybki kabel HDMI Delock służy to łączenia urządzeń z interfejsem HDMI, takich jak telewizory, odtwarzacze Bue-ray, monitory i projektory. Obsługuje przepustowość 48 Gbps, wyświetla w rozdzielczości 8K Ultra HD (7680 x 4320 przy 60 Hz).

### Obsługa Dynamic HDR i Dolby® Vision

Kabel obsługujący Dynamic HDR i Dolby® Vision, doskonale nadaje się do kina domowego i zastosowań gamingowych. Barwy są realistyczne, a głębia robi wrażenie, jasność i kontrast są optymalnie odtwarzane.

### Doskonały dźwięk z obsługą eARC

Kabel Delock HDMI obsługuje Enhanced ARC (eARC). Umożliwia to łączenie urządzeń HDMI takich jak odtwarzacze Blu-ray wprost do telewizora. Nieskompresowane sygnały audio są przesyłane wprost i bez strat do podłączonych systemów dźwięku przez kanał zwrotny audio.



1 m

**Numer artykułu 85727**

EAN: 4043619857272

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x 19-pinowe męskie złącze HDMI-A >
  - 1 x 19-pinowe męskie złącze HDMI-A
- Średnica kabla:
  - linia danych 30 AWG
  - linia zasilania 28 AWG
- Średnica kabla: ok. 7,3 mm
- Miedziany przewód
- Potrójnie ekranowany przewód
- Połączane styki
- Transfer sygnałów audio i video

- Szybkość transmisji danych do 48 Gbps
- Rozdzielczość do:
  - 7680 x 4320 @ 60 Hz
  - 5120 x 2880 @ 120 Hz
  - 3840 x 2160 @ 240 Hz(w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Obsługa 3D: maks. 3840 x 2160 @ 120 Hz  
(w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Obsługuje kinowy format obrazu 21:9
- Obsługuje 1080p HFR (wysoka częstotliwość odświeżania) 3D
- Obsługa próbkowania kolorów w formatach 4:4:4, 4:2:2 oraz 4:2:0
- Obsługa Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Obsługa Dolby® Vision
- Obsługa Dynamic HDR
- Obsługa Game Mode VRR
- Obsługa eARC
- Maks. 32 kanały audio dla głośników
- Częstotliwość próbkowania audio o wartości do 1536 kHz
- Obsługa Dolby® TrueHD i DTS-HD Master Audio™
- Obsługuje dynamiczną regulację synchronizacji ruchu warg z dźwiękiem w przypadku opóźnień audio / wideo
- Obsługuje polecenia sterowania CEC 2.0
- Kolor: czarny / złoty
- Długość ze złączami (L): ok. 1 m

---

## Wymagania systemowe


- Wolny interfejs HDMI

---

## Zawartość opakowania

- Przewód HDMI o dużej szybkości transmisji

## Zdjęcia



## Ogólne

|               |                                          |
|---------------|------------------------------------------|
| Specyfikacja: | Dolby® Vision<br>Dynamic HDR<br>HDMI 2.1 |
| Styl:         | Obie strony identyczne                   |

## Interfejs

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Złącze 1: | 1 x HDMI-A męski |
| Złącze 2: | 1 x HDMI-A męski |

## Właściwości techniczne

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Szybkość transmisji danych:      | 48 Gb/s             |
| Maksymalna rozdzielczość ekranu: | 7680 x 4320 @ 60 Hz |

## Właściwości fizyczne

|                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Wykończenie złącza:   | pozlacane                                     |
| Wykończenie pinów:    | pozlacane                                     |
| Materiał przewodnika: | miedź                                         |
| Średnica kabla:       | linia danych 30 AWG<br>linia zasilania 28 AWG |
| Tarcza:               | triple                                        |
| Długość:              | 1 m                                           |
| Kolor:                | czarny<br>złoty                               |

## Manufacturer information

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Ulica        | Beeskowdamm 13/15 |
| Kod pocztowy | 14167             |
| Miasto       | Berlin            |
| Kraj         | Deutschland       |
| Email        | info@delock.de    |

Strona internetowa      [www.delock.de](http://www.delock.de)