

7294HMC

Trzewiki bezpieczne skórzane, wodoodporne, z podeszwą z poliuretanu z gumowym urzeźbieniem VIBRAM®, z wstawką odporną na przetarcia w części

CE **EN ISO 20345 2011** S3 HRO HI CI WR



Lekkość

Skórzany, wodoodporny, z wzmocnieniem noska z poliuretanu i wstawką odporną na przetarcia w części piętowej. Z membraną Tepor, wodoodporną, wiatroodporną, oddychającą

Komfort

Międzypodeszwa z pianki poliuretanowej o niskim ciężarze właściwym i gumowe urzeźbienie VIBRAM® "Ranger", podeszwa zewnętrzna odporna na kontakt z gorącym podłożem (HRO), zapewniając wyjątkowe właściwości

Design

Z włókna szklanego, wytrzymujący uderzenie do 200J

Trwałość

Wykonana z włókna kompozytowego pokrywanego warstwą utwardzającej ceramiki

Bezpieczeństwo

Czarna tkanina związana z PE i EVA, materiał, który się nie odkształca i odzyskuje początkowy kształt po wyjęciu stopy z buta. Perforacja zapewnia lepszą oddychalność, a wstawka ABS o różnej gęstości w części piętowej - lepszą amortyzację uderzeń o podłoże.

Waga

780

EU: 39-48 UK: 6-13

	art.	EU	UK	mm
072940739	7294HMC 39	39	6	263
072940740	7294HMC 40	40	6,5	270
072940741	7294HMC 41	41	7	276
072940742	7294HMC 42	42	8	283
072940743	7294HMC 43	43	9	289
072940744	7294HMC 44	44	10	296
072940745	7294HMC 45	45	10,5	302
072940746	7294HMC 46	46	11	309
072940747	7294HMC 47	47	12	315
072940748	7294HMC 48	48	13	322

7294HMC

Trzewiki bezpieczne skórzane, wodoodporne, z podeszwą z poliuretanu z gumowym urzeźbieniem VIBRAM®, z wstawką odporną na przetarcia w części piętowej i wzmocnieniem noska z poliuretanu. Z membraną Tepor, wodoodporną, wiatroodporną, oddychającą

