

Przewód USB 5 Gbps Typu-A, wtyk żeński na USB 5 Gbps Typu-A, wtyk żeński, do zabudowy panelowej, 25 cm

Opis

Ten przewód firmy Delock można używać w celu rozbudowy połączeń USB i umożliwienia podłączania różnych urządzeń. Porty żeńskie można przymocowywać przy użyciu dwóch śrubek, np. do uchwytu gniazda, kanału na przewody, bądź do obudowy z odpowiednimi otworami. W ten sposób możliwa jest instalacja złącza USB w dogodnym położeniu.



0.25 m

Numer artykułu 85111

EAN: 4043619851119

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB 5 Gbps Typ-A żeński
 - 1 x USB 5 Gbps Typu-A, żeńskie, z nakrętkami śrubowymi na potrzeby instalacji
- Typ śrubek: #4-40 UNC
- Otwór montażowy Typu-A ok. 15 x 8 mm, rozstaw otworów na śrubki ok. 30 mm
- Przydzielanie pinów:
 - 5 SSRX- 6
 - 6 SSRX+ 5
 - 8 SSTX- 9
 - 9 SSTX+ 8
- Szybkość transmisji danych do 5 Gbps
- Średnica kabla:
 - linia danych 30 AWG
 - linia zasilania 24 AWG
- Średnica kabla: ok. 5 mm
- Kolor: niebieski
- Długość ze złączami: ok. 25 cm

Wymagania systemowe

- Jeden wolny port USB

Zawartość opakowania

- Przewód USB do zabudowy panelowej
- 2 śrubka

Zdjęcia



Ogólne

Specyfikacja:	USB 5 Gbps
Styl:	Obie strony identyczne

Interfejs

Złącze 1:	1 x USB 5 Gbps Typ-A żeński
Złącze 2:	1 x USB 5 Gbps Typu-A, żeńskie, z nakrętkami śrubowymi na potrzeby instalacji

Właściwości techniczne

Szybkość transmisji danych:	5 Gbps
-----------------------------	--------

Właściwości fizyczne

Średnica kabla:	linia danych 30 AWG linia zasilania 24 AWG 5 mm
Długość śrubek:	30 mm
Typ śrubek:	#4-40 UNC
Długość:	0,25 m
Kolor:	niebieski

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de