


REGULOWANY UCHWYT TV 37" – 86", 60 KG




37" – 86"
SCREEN SIZE



MAX WEIGHT
60 KG



FULL RANGE
OF MOTION



VESA
COMPATIBLE



BUBBLE
LEVEL



PL SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kompatybilność z wyświetlaczami:	37" – 86"
Maks. obciążenie:	60 kg
Kompatybilność VESA:	200 × 200, 300 × 200, 400 × 200, 300 × 300, 400 × 300, 400 × 400, 600 × 400
Zakres pochylenia:	+5° ~ -15°
Zakres obrotu:	+60° ~ -60°
Poziom ekranu:	+2° ~ -2°
Odległość od ściany:	100 – 500 mm
Materiał:	Stal, plastik
Wymiary produktu:	500 × 660 × 420 mm
Grubość blachy:	1.8 mm dla ramion uchwytu, 1.8 mm dla panelu VESA, 2.5 mm dla bazy mo
Waga produktu:	6.75 kg
Kolor:	Czarny
Zawartość opakowania:	Uchwyt TV, elementy montażowe, poziomica, instrukcja obsługi