

DIGITUS Przełącznik KVM, 4 porty, obsługa dwóch monitorów, 4K, DisplayPort®

DS-12882

EAN 4016032478140



4 Port Displayport Dualview 4K@60 Hz

Dzięki 4-portowemu przełącznikowi KVM DIGITUS® do obsługi dwóch monitorów można obsługiwać cztery komputery PC kompatybilne z 4K przy pomocy jednego zestawu klawiatury i myszy USB. Za pomocą jednego przycisku lub klawisza skrótu można łatwo przełączać między czterema komputerami i oszczędzić sobie kłopotu z podłączeniem wszystkich kabli. Sygnał wyjściowy do dwóch monitorów jest dostarczany przez dwa wyjścia DisplayPort® na tylnym panelu. Sygnały audio z mikrofonu i głośnika również mogą być przełączane. Ponadto na przednim panelu znajduje się port USB, który może być używany w przypadku innych urządzeń peryferyjnych, takich jak pamięć USB lub zewnętrzne dyski twarde w obu komputerach. Podłączone urządzenia peryferyjne są przypisane do aktywnego komputera PC. Diody LED z informacją o stanie na przednim panelu przełącznika pokazują przez cały czas aktualną konfigurację. Wyłącznik uzupełnia solidna metalowa obudowa.

Obsługa 4 komputerów z dwoma monitorami przy użyciu zestawu klawiatury i myszy USB – przełączanie pomiędzy czterema komputerami za jednym naciśnięciem przycisku

- Rozdzielczość UHD: 4K / 60 Hz (3840 x 2160p) / Subsampling: YUV 4:4:4
- Wejścia: 8 x wejście DP® (4x2), 4 x USB B, 4 x gniazdo audio jack 3,5 mm typu combo (mikrofon, głośnik)
- Wyjścia (konsola): 2 x DP®, 2 x USB A (mysz, klawiatura), 2 x gniazdo dźwiękowe stereo typu jack 3,5 m (mikrofon, głośniki)

- Dodatkowe złącze z przodu: 1 x USB A dla kolejnych urządzeń peryferyjnych, takich jak drukarki lub pamięci USB
- Specyfikacja USB: zgodny z USB 2.0 (FullSpeed)
- Obsługuje formaty audio: Dolby True HD, DTS HD Master Audio
- Przełączanie między komputerami: Przełącznik na przednim panelu lub za pomocą klawiszy skrótu
- Dioda LED stanu na przednim panelu pokazuje aktualną konfigurację
- Urządzenie pracuje niezależnie od platformy, nadaje się do wszystkich systemów operacyjnych
- Temperatura robocza: od 0°C do 50°C
- Temperatura składowania: od -20°C do 60°C
- Wilgotność robocza: od 0% do 80% RH (bez skraplania)
- Materiał obudowy: z metalu
- Zasilanie urządzenia: Zasilacz USB lub opcjonalny zasilacz DC 9 V (300 mA, wtyczka 5,5 x 2,1 mm)
- Wymiary: 20,2 x 11,0 x 6,6 cm (szer. x gł. x wys.)
- Masa: 920 g

Zawartość opakowania

- 1 x przełącznik KVM, 4-portowy, obsługa dwóch monitorów, 4K, DisplayPort®
- 1 x przełącznik KVM, 4-portowy, obsługa dwóch monitorów, 4K, DisplayPort®
- 4 x kabel DisplayPort®
- 4 x kabel KVM (DisplayPort, USB, audio)
- 1 x instrukcja

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	8	14.84	3.00	45.40	49.20	6,701.04
Opakowanie wewnętrzne	1	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	1.86	22.00	23.00	16.00	8,096.00
Netto bez opakowania	1	1.51	22.00	23.00	16.00	8,096.00

Więcej zdjęć

