

USB 2.0 Kabel USB Type-C™ męski na męski, kątowne 180° 2 m PD 60 W

Opis

Ten kabel USB firmy Delock umożliwia jednoczesne granie i ładowanie smartfona pod kątem 180°. Ze względu na praktyczny kąt kabel ładujący jest poprowadzony za smartfonem i nie przeszkadza w graniu.

Jako?? i wydajno??

Estetyczny wygląd dzięki tekstylnej osłonce i złącza w metalowej obudowie. Wysoki przekrój kabla linii zasilającej z 22 AWG obsługuje również stabilne zasilanie do 3 A.



Numer artykułu 88160

EAN: 4043619881604

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB 2.0 USB Type-C™ męski
 - 1 x USB 2.0 USB Type-C™ męski, kątowne 180°
- Średnica kabla:
 - linia danych 30 AWG
 - linia zasilania 22 AWG
- Prąd wyjściowy: maks. 3 A
- Średnica kabla: ok. 4 mm
- Długość kabel na złącza: 8 mm
- Szybkość transmisji danych do 480 Mbps
- USB Power Delivery (USB PD 3.0) dostarcza do 60 W
- Przewód z osłoną z tkaniny
- Złącze w metalowej obudowie
- Kolor: czarny
- Długość: ok. 2 m

Zawartość opakowania

- USB 2.0 kabel

Zdjęcia



Ogólne

Specyfikacja:	USB 2.0 USB Type-C™
Styl:	Obie strony identyczne

Interfejs

Złącze 1:	1 x USB 2.0 Type-C™ męski
Złącze 2:	1 x USB 2.0 Type-C™ męski

Właściwości techniczne

Szybkość transmisji danych:	480 Mbps
Maksymalny prąd:	3 A
Napięcie:	20,0 V

Właściwości fizyczne

Średnica kabla:	linia danych 30 AWG linia zasilania 21 AWG
Długość:	2 m
Kolor:	czarny

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de