

ASSMANN Kabel adapterowy DisplayPort

AK-340400-001-S
EAN *53020447932V*



Kabel adapterowy DisplayPort, DP – HDMI Typ A Wt/gn, 0,15 m, z blokadą, kompatybilny z DP 1.1a, CE, kolor czarny

Ten kabel do przesyłu sygnału video HD i cyfrowego audio nadaje się doskonale na przykład do podłączenia notebooka lub komputera ze złączem DP do monitora HDMI, rzutnika komputerowego, monitora LCD/TFT, telewizora LED lub plazmowego poprzez kabel HDMI.

Zapewnia mniejsze obciążenie złącza.

- Przeznaczone do 1080p mit 60 Hz
- Obsługa trybu D++ Dual
- Złącze 1: DP, wtyczka
- Złącze 2: Gniazdo HDMI, typ A
- DisplayPort standardowy: DisplayPort 1.1a
- Rozdzielczość HDTV maks.: 1 920 x 1080 pikseli, 60 Hz

- Osłona: odlany
- Ekranowanie: Podwójne ekranowanie
- AWG: 28
- Materiał żył: CU
- Powierzchnia styku: niklowany
- Blokada: Zatrzask
- Filtr ferrytowy: niedostępne
- Kolor kabli: czarny
- Kolor przyłączy: czarny
- Długość: 0.15 m
- Opakowanie: Torebka polietylenowa
- Asortyment: Kabel DisplayPort
- Standard HDTV: Full HD

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	200	6,20	38,10	30,20	31,10	35.784,30
Innen-VPE	10	0,31	40,60	40,60	6,60	10.879,20
Einzel-VPE	1	0,03	20,00	15,00	1,32	396,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,02	24,50	2,10	1,20	61,74



Weitere Anwendungsbilder:

