


1084MQ
Szczypce tnące boczne, wzmocnione, w izolacji do 1000V

EN 60900

	Art.	L mm	L1 mm	 mm	A mm	B mm	L mm	 g
010840100	1084MQ 200	200	26	2,0	26	12	170	396


Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do zakładki

Specyfikacje, media i dokumentacja dostępne za

