
E11588

Wtyk montażowy

ESTGH050MSS00,5E05 (M16)



1 O-ring

Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 125 AC/DC
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...85
Ochrona		IP 68
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	20,3
Gwint montażowy		M16
Materiał		cynk odlewany ciśnieniowo niklowany
Odlewany materiał obudowy		cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

E11588

Wtyk montażowy


ESTGH050MSS00,5E05 (M16)

Połączenie elektryczne


Przewód: 0,5 m, PVC; 5 x 0,25 mm²

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany



Podłączenie



	Kolory żył :
BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
GN =	kolor zielony
WH =	biały
YE =	kolor żółty