



BETA 7320NA

Półbuty bezpieczne z wodoodpornej mikrofibry



Certyfikaty i normy



S3L FO SR

EN ISO 20345:2022

Cechy

Obuwie dla aktywnych to pozbawione metalu rozwiązanie z podeszwą z poliuretanu o dwóch gęstościach, dzięki czemu idealnie nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań.

ODPORNOŚĆ

Mikrofibra to materiał wysoce odporny na zużycie, zarysowania i uderzenia, idealny do obuwia ochronnego przeznaczonego do długotrwałego użytkowania nawet w trudnych warunkach pracy.

BEZ METALU

Podnosek polimerowy i podeszwa środkowa wykonane z materiału kompozytowego dla maksymalnej ochrony i lekkości.

STABILNOŚĆ

Zapiętek stabilizujący część piętową zmniejsza ryzyko poślizgnięć i upadków, zapewniając lepsze zakotwiczenie stopy i stabilność, szczególnie na nierównym lub śliskim terenie.



OCHRONA PODNOSKA

Podnosek jest narażony na częste uderzenia i otarcia podczas pracy. Wzmocnienie zapobiegające otarciom chroni ten krytyczny obszar.



SZCZEGÓŁY KOLORÓW

Kolorowe detale dodają charakteru i stylu obuwia Beta bez uszczerbku dla bezpieczeństwa i funkcjonalności.



PODESZWA O PODWÓJNEJ GĘSTOŚCI

Podeszwa z poliuretanu o podwójnej gęstości zapewnia równowagę między komfortem a trwałością, idealną do bezpiecznego wykonywania długich godzin pracy.



Certyfikaty i normy



S3L FO SR

EN ISO 20345:2022



Specyfikacje

SZNUROWANIE: tradycyjny
WAGA (ROZMIAR ORIENTACYJNY 42): 550 g
TYPOLOGIA: Niski

Lekkość

Wodoodporna mikrofibra, ze wzmocnieniem noska odpornym na przetarcia i zapiętkiem stabilizującym część piętową.

Komfort

Poliuretan o dwóch gęstościach

Bezpieczeństwo

Anatomicznie wyprofilowana, ze wstawką amortyzującą w części piętowej

Ochrona

Nosek: Polimerowy, odporny na uderzenia do 200J
Trwałość: Włókno kompozytowe z utwardzającą ceramiką

Odniesienie

	Art.	EU	UK	 mm
073200535	7320NA 35	35	2,5	228
073200536	7320NA 36	36	3,5	228
073200537	7320NA 37	37	4,5	235
073200538	7320NA 38	38	5	242
073200539	7320NA 39	39	6	248
073200540	7320NA 40	40	6,5	255
073200541	7320NA 41	41	7	262
073200542	7320NA 42	42	8	268
073200543	7320NA 43	43	9	275
073200544	7320NA 44	44	10	288
073200545	7320NA 45	45	10,5	295
073200546	7320NA 46	46	11	302
073200547	7320NA 47	47	12	308
073200548	7320NA 48	48	13	315

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do zakładki
Specyfikacje, media i dokumentacja dostępne za

