


SKINTOP® MS-SC

SKINTOP® MS-SC, presse-étoupe en laiton avec contact de blindage à faible résistance et hautement conducteur, contact CEM flexible, assemblage facile



Différentes homologations



Résistance aux intempéries



Les signaux d'interférence



Robuste



Décharge de traction optimale

Avantages

Pour câbles et fils avec ou sans gaine intérieure

Assure également la continuité de la liaison avec le blindage du câble

Faible résistance de passage avec l'écran, protection CEM optimale

Contact CEM flexible et hautement conducteur pour une pose facile de différents diamètres d'écran

Moins d'étapes de montage, facile à assembler

Applications

Pour une mise à la terre de la tresse en cuivre conformément aux exigences CEM

Automatisme

Télécommunication

Mesure et contrôle

Machines industrielles et ingénierie industrielle

SKINTOP® MS-SC

Constitution du produit

filetage de raccordement PG selon DIN 40430

Remarques

Accessoires adaptés, cf. accessoires SKINTOP® PG

Pour les boîtiers peints par pulvérisation ou anodisés, utilisez le contre-écrou de mise à la terre SKINDICHT® SM-PE pour un contact optimal

Caractéristiques techniques

Classification ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM Classe 5.0 - Description : Presse-étoupe à visser

Classification ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID : EC000441

ETIM 6.0 Classe-Description : Presse-étoupe

Attention:

Cotes de montage et
couples de serrage
cf. tableau T21

Matériau:

Corps : Laiton nickelé Insert : Joint d'étanchéité Polyamide : CR
Joint torique : NBR

Indice de protection:

IP 68 - 10 bar

Remarque

Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

**SKINTOP® MS-SC**

Numéro d'article	Designation article / Dimension	Longueur de filetage D mm
SKINTOP® MS-SC		
53112210	PG 9	6
53112220	PG 11	6
53112230	PG 13,5	6,5
53112240	PG 16	6,5
53112250	PG 21	7
53112260	PG 29	8
53112270	PG 36	15
SKINTOP® MS-SC XL		
53112310	PG 9	12
53112320	PG 11	12
53112330	PG 13,5	12
53112340	PG 16	12
53112350	PG 21	12
53112360	PG 29	15

Dernière mise à jour (27.03.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lapfrance.lappgroup.com>Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-SC

