


SKINTOP® STR-M

SKINTOP® STR-M, prensaestopas de poliamida con resistencia a aceites incrementada, protección permanente frente a la vibración e inserto reductor obturador

Info

¡Ahora con IP69! Ensayado para soportar los procedimientos de limpieza más exigentes para maquinaria industrial con limpiadoras de alta presión y agua caliente



Variedad de certificados de aprobación



Resistente a temperaturas



Protección frente a descarga de tracción



Ahorro en tiempo de instalación



Resistencia mecánica



Máxima protección frente a la vibración



Alcance de sujeción amplio

Ámbito de uso

Con inserto de sellado reductor, para sellar cables con diámetros exteriores menores.

SKINTOP® STR-M

Normas de referencia / Aprobaciones

UL File Nr. E79903

GGVS: TÜ.EGG.020-95

Composición de producto

Tuerca métrica según DIN EN 60423

Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Aviso

Para otras opciones consulte los accesorios SKINTOP® disponibles en métrica

Utilizar contratuerca para SKINTOP® GMP-GL-M

Los modelos SKINTOP® ST(R) M ISO tienen una tuerca de conexión más larga

Los modelos SKINTOP® ST(R) M ISO con tuerca de conexión larga no tienen certificado DNV

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas
Aviso:	Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el Apéndice T21
Colores disponibles:	RAL 7001 gris plateado RAL 7035 gris claro RAL 9005 negro / resistente a los rayos UV
Material:	Cuerpo: poliamida Sellado CR
Ensayos:	GGVS: TÜ.EGG.020-95
Grado de protección:	IP 68 - 5 bar IP 69
Rango de temperaturas:	Estática: de -40 °C a +100 °C Dinámico: de -20 °C hasta +100 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

**SKINTOP® STR-M**

Referencia	Denominación de pieza/tamaño	Alcance de sujeción ØF mm	SW tamaño de llave mm	Longitud media C mm	Longitud roscada D mm
SKINTOP® STR-M gris plateado					
53111100	M 12 x 1,5	2 - 5	15	30	8
53111110	M 16 x 1,5	3,5 - 7	19	34	8
53111120	M 20 x 1,5	4 - 10	25	37	9
53111130	M 25 x 1,5	5 - 13	30	40	10
53111140	M 32 x 1,5	6 - 15	36	47	10
53111150	M 40 x 1,5	9 - 23	46	52	10
53111160	M 50 x 1,5	24 - 29	55	62	12
53111170	M 63 x 1,5	28 - 39	66	71	12
SKINTOP® STR-M negro					
53111300	M 12 x 1,5	2 - 5	15	30	8
53111310	M 16 x 1,5	3,5 - 7	19	34	8
53111320	M 20 x 1,5	4 - 10	25	37	9
53111330	M 25 x 1,5	5 - 13	30	40	10
53111340	M 32 x 1,5	6 - 15	36	47	10
53111350	M 40 x 1,5	9 - 23	46	52	10
53111360	M 50 x 1,5	24 - 29	55	62	12
53111370	M 63 x 1,5	28 - 39	66	71	12
SKINTOP® STR-M gris claro					
53111500	M 12 x 1,5	2 - 5	15	30	8
53111510	M 16 x 1,5	3,5 - 7	19	34	8
53111520	M 20 x 1,5	4 - 10	25	37	9
53111530	M 25 x 1,5	5 - 13	30	40	10
53111540	M 32 x 1,5	6 - 15	36	47	10
53111550	M 40 x 1,5	9 - 23	46	52	10
53111560	M 50 x 1,5	24 - 29	55	62	12
53111570	M 63 x 1,5	28 - 39	66	71	12
SKINTOP® STR-M ISO gris plateado (con roscas métricas de conexión largas)					
53017110	M 16 x 1,5 ISO	2 - 6	19	40	12
53017130	M 20 x 1,5 ISO	4 - 9	24	45	13
53017140	M 25 x 1,5 ISO	6 - 12	27	47	13
SKINTOP® STR-M ISO negro (con roscas métricas de conexión largas)					
53017310	M 16 x 1,5 ISO	2 - 6	19	40	12
53017330	M 20 x 1,5 ISO	4 - 9	24	45	13



SKINTOP® STR-M

Referencia	Denominación de pieza/tamaño	Alcance de sujeción ØF mm	SW tamaño de llave mm	Longitud media C mm	Longitud roscada D mm
53017340	M 25 x 1,5 ISO	6 - 12	27	47	13

SKINTOP® STR-M

