



BETA 7340G

Półbuty bezpieczne RENEGADE z siateczki, oddychające, sznurowane tradycyjnie



Certyfikaty i normy

CE S1PS FO SR HRO EN ISO 20345:2022

Cechy

Obuwie ochronne 7340G koncentruje się na oddychalności, komforcie i wzornictwie, zapewniając dobre samopoczucie i styl przez cały dzień pracy.

BEZPIECZEŃSTWO I STYL

Półbuty zapewniające ochronę bez poświęcania wyglądu.

Dzięki "miejskiemu" stylowi, inspirowanemu butami sportowymi, doskonale nadaje się również do noszenia po pracy.

EKSTREMALNY KOMFORT

Renegade łączy w sobie zaawansowaną amortyzację i doskonałe wsparcie, aby zapewnić wyjątkowy komfort przez cały dzień pracy.

Dzięki innowacyjnej konstrukcji i wysokiej wydajności zapewnia płynny i wygodny chód.

SZEROKA PODESZWA

Szerokie dopasowanie dodatkowo zwiększa komfort półbutów, zapobiegając ewentualnemu uciskowi stopy o każdej porze dnia.

ODDYCHAJĄCE I WYTRZYMAŁE

Wierzch z siatki, dzięki otwartej konstrukcji, oferuje wyjątkową lekkość i optymalną oddychalność.

Jej niezwykła trwałość sprawia, że idealnie nadaje się do zapewnienia długiej żywotności bez uszczerbku dla jakości.



INNOWACYJNY DESIGN

Buty 7340G łączą w sobie sportowy design i nowoczesny styl, podkreślając innowacyjną podeszwę, która gwarantuje bezpieczeństwo i komfort na każdym kroku.



SZNUROWANE W TRADYCYJNY SPOSÓB

Sznurowane w tradycyjny sposób sznurowadła można regulować w celu bezpiecznego i indywidualnego dopasowania, co zapewnia doskonały komfort na każdym



MAKSYMALNA ODPORNOŚĆ

Podeszwa gumowa sprawia, że półbuty są niezwykle trwałe i odporne na temperaturę do 300°C.



Certyfikaty i normy

CE S1PS FO SR HRO EN ISO 20345:2022



Specyfikacje

SZNUROWANIE: tradycyjny
WAGA (ROZMIAR ORIENTACYJNY 42): 495 g
TYPOLOGIA: Niski

Lekkość

- Oddychająca siateczka z wstawkami z TPU (poliuretanu termoplastycznego)
- Zapiętek stabilizujący część piętową
- Tradycyjnie sznurowane

Komfort

- EVA (kopolimer etylenu i octanu winylu)
- Urzeźbienie z wytrzymałej gumy nitrylowej

Bezpieczeństwo

Wkładka z pianki EVA

Ochrona

Nosek: Polimerowy, odporny na uderzenia do 200J
Trwałość: Włókno kompozytowe z utwardzającą ceramiką

Odniesienie

	Art.	EU	UK	 mm
073400637	7340G 37	37	4,5	248
073400638	7340G 38	38	5	254
073400639	7340G 39	39	6	261
073400640	7340G 40	40	6,5	268
073400641	7340G 41	41	7	274
073400642	7340G 42	42	8	281
073400643	7340G 43	43	9	288
073400644	7340G 44	44	10	294
073400645	7340G 45	45	10,5	301
073400646	7340G 46	46	11	308
073400647	7340G 47	47	12	314
073400648	7340G 48	48	13	321

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do zakładki
Specyfikacje, media i dokumentacja dostępne za

