

Ściski śrubowe ślusarskie jednoręczne

Wszechstronne, elastyczne zaciskanie i rozpieranie jedną ręką



Z uchwytem obrotowym 360°!

Jednoręczny zacisk EZ360 firmy BESSEY po prostu ma to coś. Ponieważ oprócz zalet klasycznych ścisków jednoręcznych, gdy wymagane są prace nad głową lub gdy trzeba jednocześnie użyć innego narzędzia do wyrównania, oferuje on jeszcze więcej. Z uwagi na to, że cały zespół uchwyty

można obracać wokół szyny, dostęp jest wygodny w każdej sytuacji. Nieważne, czy zacisk ma być ustawiony daleko w górę lub w dół, czy też z przeciwnej strony – wystarczy przekręcić uchwyt pompy do żądanej pozycji i można wygodnie zamocować obrabiany przedmiot. To samo dotyczy oczywiście prac rozpierających. Spróbuj!

Dowiedz się więcej ►

Ściski śrubowe ślusarskie jednoręczne



Uniwersalne, elastyczne zastosowanie

Jednoręczny zacisk EZ360 jest niezwykle wszechstronny:

- dzięki innowacyjnemu mechanizmowi obrotowemu 360° można idealnie dopasować pozycję uchwytu do zadania mocowania
- dzięki długim nakładkom ochronnym, które chronią powierzchnię obrabianego przedmiotu i rozkładają siłę mocowania do 1400 N
- poprzez zmianę górnej części z mocującą na rozpierającą dzięki mechanizmowi zwalnającemu z przyciskiem

Solidność w niepowtarzalnym wyglądzie

Gdzie dynamiczny design spotyka się z trwałością:

- dzięki wysokiej jakości materiałów takich jak poliamid wzmacniany włóknem szklanym, z którego wykonano ramię stałe i ruchome, oraz ulepszana cieplnie i czerniona stal, z której wykonano profilowaną szynę
- dzięki obudowie z tworzywa sztucznego, która chroni mechanizm napędowy ramienia ruchomego przed pyłem i wiórami

**1400 N
140 kg
300 lbs**



Niezwykle wygodna obsługa

Z jednej strony uchwyt można ustawić w taki sposób, aby uzyskać optymalną pozycję pompowania, a tym samym lepsze przełożenie siły. Z drugiej strony, uchwyt może być również odchylony poza obszar roboczy po zakończeniu procesu zaciskania, co umożliwia umieszczenie kilku zacisków w bardzo ograniczonej przestrzeni:

- dzięki bardzo długiemu uchwytowi z wysokiej jakości dwukomponentowego tworzywa sztucznego z dźwignią pompki, który można całkowicie obrócić wokół szyny i bezpiecznie zablokować w 12 pozycjach
- dzięki dźwigni zwalnającej na ramieniu przesuwnej możliwa jest szybka regulacja rozwarcia i zluźnienia ścisku





NOWOŚĆ



Ścisk uniwersalny jednoręczny szybkomocujący z uchwytem obrotowym EZ360

N ^o	<a>		<e>	<x>			
	mm	mm	mm	mm	kg	szt.	V3
EZ360-15	150	80	195-315	18 x 5	0,78	6	
EZ360-30	300	80	195-465	18 x 5	0,87	6	
EZ360-45	450	80	195-615	18 x 5	0,96	6	
EZ360-60	600	80	195-765	18 x 5	1,06	6	

Dostępne od lata 2023 r



- Innowacyjny mechanizm obrotowy 360° umożliwia umieszczenie zespołu uchwytu wokół szyny
- 12-stopniowy mechanizm zatraskowy, który pewnie utrzymuje wybraną pozycję uchwytu
- Duże powierzchnie mocowania ze zdejmowanymi osłonami ochronnymi
- Siła mocowania do 1 400 N
- Możliwość zmiany położenia w celu rozłożenia – bez użycia narzędzi dzięki prostemu mechanizmowi zwalnającemu za pomocą przycisku w części górnej
- Obsługa jedną ręką bez użycia siły
- W opakowaniu z zawieszką