
# DIGITUS® Ramię biurkowe podwójne z zaciskiem i sprężyną mechaniczną | 2x LCD max.35" 2x10kg | VESA: 75x75, 100x100 | Białe

**DA-90472**

**EAN 4016032505907**




**Ramię biurkowe podwójne z zaciskiem i sprężyną mechaniczną 2x LCD max.35" 2x10kg VESA: 75x75, 100x 100 Białe**

W pełni mobilny uchwyt biurkowy na dwa monitory to doskonały wybór dla każdego, kto chce zorganizować swoje stanowisko pracy w sposób ergonomiczny, elastyczny i uporządkowany. Zaprojektowany specjalnie do jednoczesnego korzystania z dwóch monitorów, uchwyt nadaje się do płaskich i zakrzywionych ekranów o przekątnej do 35 cali. Każde z dwóch solidnych ramion nośnych oferuje maksymalny udźwig 10 kg, dzięki czemu nawet większe i cięższe monitory mogą być bezpiecznie i niezawodnie trzymane. Szczególną atrakcją jest zintegrowana sprężyna mechaniczna z beznarzędziową regulacją napięcia. Umożliwia to precyzyjne dostosowanie do indywidualnej wagi monitora i gwarantuje, że ekrany można płynnie i bez wysiłku przesuwać do żądanej pozycji. Wbudowany mechanizm napinania sprężyny zapewnia płynne ruchy i stabilne mocowanie w każdej orientacji - niezależnie od tego, czy chcesz obrócić, pochylić czy wyregulować wysokość monitora. Przemyślana, oszczędzająca miejsce konstrukcja obejmuje efektywne zarządzanie kablami, które utrzymuje irytujące kable poza zasięgiem wzroku i zapewnia porządek w miejscu pracy. Dzięki funkcji szybkiego zwalniania VESA (75×75 mm i 100×100 mm), monitory mogą być mocowane lub demontowane w mgnieniu oka, bez konieczności użycia narzędzi. Innowacyjna szybkozłączka między dwoma ramionami sprawia, że instalacja jest wyjątkowo szybka i łatwa - idealna dla każdego, kto ceni sobie nieskomplikowaną instalację. Aby zapewnić maksymalną elastyczność, uchwyt oferuje dwie różne opcje mocowania: solidne mocowanie zaciskowe do szybkiego mocowania na krawędzi stołu oraz stabilne mocowanie do stołu, zapewniające trwałe i bezpieczne mocowanie. Wysokiej jakości materiały i precyzyjne wykonanie gwarantują długą żywotność i niezawodną stabilność - nawet przy intensywnym codziennym użytkowaniu. Niezależnie od tego, czy jest to biuro, biuro domowe, czy kreatywne środowisko pracy - ten podwójny uchwyt do monitora łączy w sobie stabilność, funkcjonalność i nowoczesny design, tworząc przemyślane, kompletne rozwiązanie zapewniające większy komfort i produktywność w miejscu pracy.

**W pełni mobilny uchwyt stołowy do 2 ekranów o przekątnej do 35" i maksymalnej wadze 2x 10 kg - odpowiedni zarówno do płaskich, jak i zakrzywionych ekranów.**

- Maksymalny rozmiar monitora: 35"
- Maksymalne obciążenie na ramię: 10 kg
- Mechaniczna sprężyna z regulacją napięcia (bez użycia narzędzi)
- Kompatybilność VESA: 75x75, 100x100
- Nadaje się do płaskich i zakrzywionych monitorów
- Testowany i certyfikowany produkt ergonomiczny - Certyfikowany przez IGR (Instytut Zdrowia i Ergonomii)
- Przechylanie monitora: 135° (od +90° do -45°)
- Obracanie monitora: 180° (+90° do -90°)
- Obrót monitora: 360° (+180° do -180°)
- Pełny wyprost ramienia: 58,2 cm
- Typ montażu: Uchwyt zaciskowy lub przepust stołowy
- Zalecana grubość blatu stołu: zacisk: 5 - 70 mm, przepust stołu: 5 - 80 mm
- Funkcja VESA Quick-Release (szybkozłączka)
- Zintegrowane zarządzanie kablami
- Materiał: stal, aluminium, tworzywo sztuczne
- Wymiary: D 12,6 x W 105 x H 54,5 cm
- Waga: 4,9 kg
- Kolor: biały

**Atrybuty**

- Liczba monitorów: 2
- Maksymalna waga monitora: 10 kg
- Montaż VESA: 75x75 mm, 100x100 mm
- Przekątna ekranu: do 35"
- Sposób montażu: Uchwyt zaciskowy


**Zawartość opakowania**


- 1x uchwyt na monitor
- 1x materiał montażowy i akcesoria
- 1x instrukcja montażu



| Logistyka | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Liczba (sztuki) | Waga (kg) | Głębokość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) | cm³ |
| Zewnętrzne opakowanie zbiorcze | 4 | 24.00 | 28.50 | 45.50 | 62.00 | 80,398.50 |
| Opakowanie wewnętrzne | 1 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Opakowanie jednostkowe | 1 | 6.00 | 13.20 | 29.60 | 44.10 | 17,230.80 |
| Netto bez opakowania | 1 | 5.10 | 13.20 | 29.60 | 44.10 | 17,230.80 |


**Więcej zdjęć**












**Safety notes**

- Przed rozpoczęciem montażu i instalacji należy przeczytać całą instrukcję. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących instrukcji lub ostrzeżeń należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą.

- PRZESTROGA: Używanie z produktami przekraczającymi dopuszczalną wagę może spowodować uszkodzenie lub obrażenia ciała.
- Wsporniki należy montować zgodnie z instrukcją montażu. Nieprawidłowy montaż może spowodować uszkodzenie lub obrażenia ciała.
- Należy używać sprzętu ochronnego i odpowiednich narzędzi. Produkt powinien być instalowany wyłącznie przez specjalistów.
- Produkt ten może być instalowany na ścianach drewnianych, betonowych lub kamiennych.
- Powierzchnie nośne powinny być w stanie bezpiecznie wytrzymać cały ciężar urządzeń i wszystkich dodatkowych komponentów.
- Należy używać wyłącznie dostarczonych śrub montażowych i NIE DOKRĘCAĆ ŚRUB ZBYT DOKŁADNIE.
- Ten produkt zawiera małe części, które mogą spowodować ryzyko zadławienia w przypadku połknięcia. Części te należy trzymać z dala od dzieci.
- Produktu należy używać wyłącznie w pomieszczeniach. Używanie produktu na zewnątrz może prowadzić do obrażeń i uszkodzeń.
- WAŻNE: Przed instalacją należy porównać wszystkie otrzymane komponenty z listą komponentów. Jeśli części są uszkodzone lub ich brakuje, należy poprosić lokalnego sprzedawcę o części zamienne.
- KONSERWACJA: Regularnie sprawdzaj wspornik montażowy pod kątem bezpieczeństwa i stabilności (najlepiej co trzy miesiące).

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com