

Flexiamant 125x6,0x22,23 ocel, SF 27 (616730000)

Objednací číslo 616730000

EAN 4007430403001



Zástupný obrázek

- Univerzální kotouč k obrábění všech kovů
- Tvrdost: střední
- Vysoký řezný výkon při dlouhé životnosti.
- Nejvyšší pracovní rychlost 80 m/s

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Třída kvality	A 24-N
Průměr x tloušťka x vrtání	125 x 6 x 22.23 mm
Provedení	zalomené
Max. otáčky	12200 /min
Prodejní jednotka / balení	1 / 25