




Czujnik indukcyjny AS-i

IIC2014BAS1 /M/US-104



Cechy produktu		
Wykonanie elektryczne		AS-i
Strefa działania	[mm]	14
Obudowa		Obudowa gwintowana
Wymiary	[mm]	M30 x 1,5 / L = 60
Aplikacja		
Konstrukcja		styki pozłacane
Aplikacja		Do zastosowań w automatyce przemysłowej odporna na działanie chłodziw i smarów
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Pobór prądu	[mA]	< 30
Klasa ochrony		III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Maks. czas rozruchu	[ms]	1000
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		AS-i
Częstotliwość przełączania DC	[Hz]	100
Strefa działania		
Strefa działania	[mm]	14
Gwarantowany zasięg działania	[mm]	0...11,34
Dokładność / odchylenie		
Współczynnik korekcji		stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,5 / aluminium: 0,45 / miedź: 0,35
Histeresa	[% z Sr]	1...20
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...70
Ochrona		IP 68; ("Coolant")



Czujnik indukcyjny AS-i

IIC2014BASI /M/US-104

Testy / dopuszczenia						
EMC		EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD			
		EN 61000-4-3 w.cz. promieniowane	10 V/m			
		EN 61000-4-4 Burst	2 kV			
		EN 61000-4-6 w. cz. przewodzone	10 V			
		EN 55011	klasa B			
MTTF	[lata]	1390				
Dopuszczenie UL		Ta	-25...70 °C			
		Typ obudowy	Type 1			
		Zasilanie	Limited Voltage/Current			
		Numer UL	E174191			
Klasyfikacja AS-i						
Wersja AS-i		2.1				
Rozszerzony tryb adresowania		tak				
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	0				
AS-i_ID_kod	[hex]	A.F				
Certyfikat AS-i		57401				
Bity danych		Oznaczenie	sygnał przełączający	nieużywany	nieużywany	nieużywany
		stan = 0	cel poza strefą aktywną	-	-	-
		stan = 1	cel w strefie aktywnej	wartość domyślna	wartość domyślna	wartość domyślna
Dane mechaniczne						
Waga	[g]	121,5				
Obudowa		Obudowa gwintowana				
Montaż		montaż zabudowany				
Wymiary	[mm]	M30 x 1,5 / L = 60				
Opis gwintu		M30 x 1,5				
Materiał		stal nierdzewna (1.4404 / 316L); powierzchnia aktywna: LCP bezbarwny				
Wyświetlacze / elementy robocze						
Wyświetlacz		Stan wyjścia	4 x 90° LED, kolor żółty			
		Funkcja	1 x LED, kolor czerwony			
Akcesoria						
Dostarczane elementy		nakrętki zabezpieczające: 2				
Uwagi						
Sztuk w opakowaniu		1 szt.				



Czujnik indukcyjny AS-i

IIC2014BASI /M/US-104

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane



Podłączenie

