


TAŚMA 120LED/M 1M • 24V • 17W • 2100K MEAT • IP20 • 1300LM • RA80 • 8MM



17W /m
24V DC
5cm sekcja cięcia
3oz 8mm FPC
Ra>80
Długość rolki 30m dla IP20, 10m dla IP66
Gwarancja 3 lata

Profesjonalna taśma LED do pracy ciągłej.
Specjalna barwa światła podkreślająca walory estetyczne i kolorystyczne mięsa i jego przetworów została uzyskana w połączeniu wieloletniego doświadczenia firmy oraz prób i testów różnych rodzajów i typów diod. Taśma LED/Meat emituje odpowiednio dobrane widmo światła, uzyskała aprobatę producentów urządzeń chłodniczych oraz sprzedawców z branży mięsno-wędliniarskiej.
Taśma zbudowana na bazie diod 2 typów o barwie specjalnie dobranej do podświetlania mięsa intensywnie podkreśla czerwony i różowy kolor jednocześnie nie

przekłamując barwy jaśniejszych elementów nadając im naturalny kolor.

Dwuwarstwowy podkład PCB o grubości ścieżek miedzianych 30z charakteryzuje się małymi spadkami napięcia oraz niższą temperaturą pracy. Na podłożu taśma klejąca 3M 300 LSE.

Specyfikacja

Parametr	Wartość	ETIM ID
Symbol	SPA-120-MEAT-24	
EAN13	5901289754910	
Kategoria ETIM	Węże i taśmy świetlne	EC002706
Moc [W]	17	EF008319
Napięcie [V]	24	EF008856
Sekcja cięcia [cm]	5	EF008320
Barwa światła	Biały	EF009350
Model	Taśma	EF000010
Ilość diod na metr	120	EF008340
Rodzaj napięcia	DC	EF000187
Kąt rozsyłu światła [°]	120	EF000128
Colour rendering index CRI	>80	EF000442
Z taśmą samoprzylepną	tak	EF000434
Temp. barwowa [K]	2100	EF009346
Klasa szczelności	IP20	EF005474
Nadaje się do użytku		
Strumień świetlny [lm]	1300	EF010867
Trwałość znamionowa L70/B50 w 25°C [h]	50000	EF011870
Szerokość [mm]	8	EF000008
Wysokość [mm]	1.5	EF001456

Wymiary

