

Bezprzewodowa ładowarka samochodowa Uchwyt do smartfona z funkcją ładowania i chłodzenia 15 W – Qi

Opis

Dzięki uchwytowi z certyfikatem Qi firmy Delock urządzenie mobilne można ładować bezprzewodowo w samochodzie. Dzięki transferowi energii za pomocą indukcji kable ładujące nie są już potrzebne, a złącza są chronione. Ładowarka obsługuje szybkie ładowanie do 15 watów dla odpowiednio wyposażonych smartfonów.

Aktywne chłodzenie

Chłodzenie uchwytu sprawia, że telefon komórkowy nie przegrzewa się i nie wyłącza nawet podczas długotrwałego użytkowania, np. nawigacji.

Inteligentne przyciski dotykowe

Po umieszczeniu telefonu w uchwycie ramiona mocujące zamykają się automatycznie i utrzymują urządzenie mobilne w miejscu. Aby go zwolnić, z boku znajdują się dwa przyciski, które służą również do wysuwania lub wsuwania ramion montażowych za pomocą silnika. Dolny uchwyt można wysunąć ręcznie, dzięki czemu zmieszczą się w nim także większe telefony.



Numer artykułu 66939

EAN: 4043619669394

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box


Szczegóły techniczne

- Złącze: 1 x USB Type-C™ żeńskie
- Napięcie wejściowe: 12,0 V / 2,0 A
- Moc ładowania: 5,0 V / 1,0 A (5,0 W), 7,5 V / 1,0 A (7,5 W), 9,0 V / 1,12 A (10,0 W), 12,0 V / 1,25 A (15,0 W)
- Zakres częstotliwości: 110 - 205 kHz
- Moc transmisji: maks. 15 W
- 1 x dioda LED dla zasilania
- Temperatura robocza: -10 °C ~ 40 °C
- Temperatura przechowywania: -20 °C ~ 40 °C
- Wilgotność względna: 5 - 95% (bez kondensacji)
- Odległość transmisji: 3,5 mm
- Z uchwytem na przyssawkę
- Zacisk szczeliny wentylacyjnej
- FOD (wykrywanie ciał obcych): tak
- Kolor: czarny / szary
- Nadaje się do urządzeń mobilnych do ok. Szerokość 90 mm
- Waga: ok. 174 g
- Wymiary (DxSxW): ok. 130 x 100 x 75 mm

Zawartość opakowania

- Uchwyt
- Ramię teleskopowe z przyssawką
- Zacisk szczeliny wentylacyjnej
- 2 x Nakrętka mocująca
- Kabel USB Typu-A na USB-C™, długość ok. 1 m
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



Ogólne

Wskaźnik LED:	Power
---------------	-------

Interfejs

Złącze 1:	1 x USB Type-C™ żeńskie
-----------	-------------------------

Właściwości techniczne

Zakres częstotliwości:	110 - 205 kHz
Zasilanie napięciem:	12.0 V / 2.0 A input voltage

Właściwości fizyczne

Waga:	174 g
Długość:	130 mm
Szerokość:	100 mm
Wysokość:	75 mm
Kolor:	czarny

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

