



Qoltec Aluminiowa Obudowa | Kieszeń na dysk SSD M.2 | SATA | NGFF | USB-C | Super speed | 2TB | Szary

Kod produktu: 52267

Przenośna aluminiowa obudowa dysku SSD M.2 SATA, umożliwia podłączenie dysku SSD do wybranego urządzenia. Obudowa kompatybilna z dyskami o różnych długościach. Interfejs USB 3.0 umożliwia transmisję danych z szybkością do 6 Gb/s. Pojedynczy dysk obsługuje maksymalnie 2TB. Funkcja plug&play.

- Funkcja plug&play
- Aluminiowa obudowa
- Maksymalna pojemność dysku 2TB
- Maksymalna prędkość przesyłania : 6Gb/s
- Wsparcie UASP
- W zestawie Kabel USB/ USB-C

TWORZYMYSZ ROZWIĄZANIA, KTÓRE LICZĄ SIĘ W CODZIENNOŚCI



Niezawodność, Szybkość, Kompatybilność - Idealna Dla Osób Prywatnych i Małych Firm

Odkryj nową jakość przechowywania danych dzięki naszej aluminiowej obudowie M.2 SATA/ NGFF, która łączy w sobie niezawodność, szybkość i szeroką kompatybilność. To **idealne rozwiązanie dla osób poszukujących mobilnych i łatwych w użyciu możliwości przechowywania danych**, jest ciekawą alternatywą, nie tylko dla osób posiadających dokumenty lub prywatne pliki na dyskach, ale również dla małych firm chcących archiwizować swoje dane komputerowe **nie inwestując w inne kosztowne rozwiązania**.

TO NIE TYLKO PRĘDKOŚĆ 6GB/S, ALE TAKŻE WYGODA - JEDNO URZĄDZENIE, JEDEN KABEL USB, MAKSYMALNA POJEMNOŚĆ Dysku 2TB.



Szybki transfer do 6 GB/s, obsługa dysków 2230-2280 o pojemności do 2 TB, UASP, OTG, USB 3.0 - wszystko w jednym!

Szybkość przesyłania danych na poziomie 6 GB/s to gwarancja błyskawicznego dostępu do Twoich plików. Bez względu na to, czy pracujesz, czy korzystasz z multimedii, ta obudowa umożliwia płynne przesyłanie informacji, zwiększając wydajność Twojego systemu.

- odpowiednia dla dysków M.2 SSD SATA NGFF o rozmiarach : 2230, 2242, 2260, 2280,
- obsługa standardu UASP, pozwala na wykonywanie w tym samym czasie kilku poleceń,
- obsługa OTG, działa z laptopami oraz smartfonami
- interfejs USB 3.0 umożliwia transmisję danych z szybkością 6Gb/s,
- pojedynczy dysk M.2 obsługuje maks. 2TB,
- użyteczne gdy nie ma innej możliwości podłączenia dysku SSD,
- w zestawie z kablem USB-C,
- nie musisz instalować sterowników, wystarczy podłączyć do portu USB i używać dzięki prostocie funkcji Plug&Play.

MAKSYMALNA MOBILNOŚĆ W ELEGANCKIEJ ALUMINIOWEJ OBUDOWIE



Kompaktowy Design i Solidna Lekka Aluminiowa Konstrukcja

Zgrabna i poręczna obudowa dla Twojego dysku M.2 SSD to stylowe zabezpieczenie dla Twoich wartościowych danych. Obudowa została wykonana z wysokiej jakości aluminium, co dodatkowo pomaga odprowadzać ciepło. Kompaktowe rozmiary obudowy pozwolą Ci zabrać ją ze sobą do pracy lub winne miejsce, kieszeń bez problemu zmieści się do plecaka. Trwała obudowa zapewnia skuteczną ochronę przed zgnieceniem i zabezpiecza przed wszelkimi uszkodzeniami dysku.

WYGODNE I UNIWERSALNE ROZWIĄZANIE DLA DYSKÓW M.2 SSD SATA NGFF



Funkcja Plug&Play - bez instalowania sterowników, po prostu podłącz i korzystaj!

Do montażu dysku SSD nie potrzeba specjalnych narzędzi, wystarczy odkręcić i wysunąć obudowę, włożyć odpowiednio dysk i wsunąć go ponownie do obudowy i przykręcić. Po podłączeniu kieszeni do wybranego urządzenia, możesz zaczynać, urządzenie jest gotowe do działania. Funkcja Plug&Play - bez instalowania sterowników, po prostu podłącz i korzystaj!

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ



Produkt objęty 24 miesięczną gwarancją

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Kieszeń objęta jest **24 miesięczną gwarancją** obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Standard	SATA/NGFF
Pojemność	2TB
Wymiary dysku	2230, 2242, 2260, 2280
Szybkość transmisji	NGFF : 6Gb/s
Interfejs	USB-C 3.0
Typ obudowy	Zewnętrzna
Obsługiwane systemy	Win XP/7/8/10 i późniejsze wersje MacOS Linux
Kompatybilność	M2 B-Key
Długość kabla	~0.30m
Zastosowanie	PC, TV, Laptop
Informacje dodatkowe	Obsługa UASP, OTG Przeznaczona dla dysków bez radiatora
Kolor	Szary
Materiał	Aluminium, ABS
Wymiary (G/D x Sz x W)	38 x 115 x 18 mm
Zawartość opakowania	1 x Obudowa do dysków SSD M.2 SATA 1 x Kabel USB/USB-C 3.0 1 x Instrukcja obsługi 1 x Karta gwarancyjna 1 x Akcesoria mocujące
Głębokość / Długość opakowania [mm]	95
Szerokość opakowania [mm]	155
Wysokość opakowania [mm]	40
Waga netto [kg]	0.091
Waga brutto [kg]	0.147
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878522678