

Płaski kabel wstążkowy USB 40 Gbps FPC z USB Type-C™ do USB Type-C™ 15 cm PD 3.0 100 W E-Marker

Opis

Ten przewód USB firmy Delock służy do wykonania połączenia pomiędzy urządzeniem ze złączem USB Type-C™ a komputerem osobistym lub laptopem, który jest wyposażony w wolne gniazdo USB Type-C™.

Ultra elastyczny kabel

Kabel ma specjalną konstrukcję. Zamiast przewodów miedzianych wewnątrz jest elastyczna płytka drukowana, tzw. FPC (Flexible Printed Circuit). Czyni to kabel niezwykle elastycznym i mocnym. Nadaje się specjalnie do ładowania telefonu z power banku podczas ruchu.

USB4™ 40 Gbps

Kabel pozwala uzyskać przepustowość sięgającą 40 Gbps po podłączeniu urządzeń kompatybilnych z USB4™. Oczywiście urządzenia USB 3.2 oraz USB 2.0 również można podłączyć.



Numer artykułu 80099

EAN: 4043619800995

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze: 2 x USB 40 Gbps USB Type-C™ męski
- Wsteczna zgodność z USB 3.2, USB 2.0, Thunderbolt™ 3
- Chipset: Cypress E-Marker
- Kabel wstążkowy FPC (Flexible Printed Circuit)
- Poziłacane styki
- Grubość przewodu: ok. 3 mm
- Szybkość transmisji danych do 40 Gbps
- USB Power Delivery (USB PD 3.0) dostarcza do 100 W (20 V / 5 A)
- Kolor: czarny / szary
- Długość ze złączami: ok. 15 cm

Wymagania systemowe

- USB kabel

Zdjęcia



Ogólne

Specyfikacja:	USB 40 Gbps USB Type-C™
Styl:	Płaski przewód Obie strony identyczne

Interfejs

Złącze 1:	1 x USB Type-C™ męski
Złącze 2:	1 x USB Type-C™ męski

Właściwości techniczne

Chipset:	E-Marker
Szybkość transmisji danych:	40 Gbps
Moc maksymalna:	100 W
Maksymalny prąd:	5 A
Napięcie:	20,0 V

Właściwości fizyczne

Kategoria kabla:	Płaski przewód
Wykończenie pinów:	pozlacane
Długość:	15 cm
Kolor:	szary czarny

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de