



Przykładowe zdjęcie

Symbol: ALN 061005
Kod produktu: 7811080
Opis: Obudowa
Uwagi: Aluminiowa

Kod EAN: 6418074016041
:
Finland: 3420042
Electric numer Dania: 8212045622
Electric numer Szwecja: 2536307

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i śrubami ze stali nierdzewnej.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	100	66	46	MR 75003	Śruba do tulei gwintowanej M3
cale:	3.9	2.6	1.8	MRS 28540	Uchwyty do wieszania obudów
Materials:				Wartosc znamionowa:	
Materiał:	Aluminium			Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67/IP68	
Kolor podstawy:	RAL 7001			Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
Materiał srub do pokryw:	Stal nierdzewna			Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13	
Kolor pokrywy:	RAL 7001			Certyfikaty:	
Materiał uszczelki:	Poliuretan				
SGS Fimko					
Zakresy temperaturowe:					
Temp °C (krótkotrwałe):	-50 ... 140 °C				
Temp °C (praca ciągła):	-50 ... 80 °C				
Temp °F (krótkotrwałe):	-60 ... 285 °F				
Temp °F (praca ciągła):	-60 ... 175 °F				
Akcesoria:					
ARM 0610	Szyna DIN 15				

