


Modular Wall Outlet 2 Port Cat.6

Opis

This surface mounted box by Delock can be used as a modular outlet on the wall or in enclosures. The LSA blocks can be used with a punch down tool; alternatively, a tool-free connection of the cable is possible.



Numer artykułu 86269

EAN: 4043619862696

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: Torba na
zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Connectors:
external: 2 x RJ45 jack
internal: LSA block (toolless)
- Cable routing 180°
- Shielded (Cat.6)
- TIA-568A/B pinout
- Cable diameter up to 0.644 mm (22 – 26 AWG)
- Integrated name plate
- Color: White
- Dimensions (LxWxH): ca. 62.3 x 60 x 26 mm

Zawartość opakowania

- Modular Wall Outlet
- Adhesive pad, 45 x 45 mm
- 2 screws

Zdjęcia



Ogólne

Odpowiedni do średnicy przewodnika:	22 - 26 AWG
Typ montażu:	wall

Interfejs

Zewnętrzne:	2 x RJ45 żeńskie
Wewnętrzne:	2 x blok zacisków LSA

Właściwości techniczne

Kategoria:	Cat.6
------------	-------

Właściwości fizyczne

Obudowa kolor:	biały
Materiał obudowy:	Plastik
Tarcza:	shielded
Długość:	62 mm
Szerokość:	60 mm
Wysokość:	26 mm

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

