



Akcesorium do samochodu elektrycznego

Model: **AK-EC-17**



Kod produktu	AK-EC-17
Typ produktu	Akcesorium do samochodu elektrycznego
Napięcie zasilające	1000 V DC
Maksymalne natężenie prądu	150 A
Maksymalna moc	150 kW
Ognioodporność	UL94V-0
Klasa szczelności	IP55
Długość przewodu	30 cm
Wtyczka #1	Złącze męskie CCS Combo 2 (IEC 62196-3)
Wtyczka #2	Złącze żeńskie CCS Combo 1 (IEC 62196-3)
Platerowane wtyczki	Srebrny
Materiał wykonania	TPE
Kolor produktu	Czarny
Temperatura pracy	-30 / +50 °C
Wymiary produktu (L x W x H)	365 x 480 x 80 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	390 x 485 x 84 mm
Waga netto	2.49 kg
Waga brutto	3.05 kg
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5901720138118
Gwarancja	24 miesiące



Opis

Adapter Akyga® AK-EC-17 to urządzenie, które umożliwia ładowanie samochodów elektrycznych ze złączem **CCS Combo 1** przy użyciu ładowarki ze złączem **CCS Combo 2**. Jest ono szczególnie przydatne w przypadku, gdy sprowadzamy samochód elektryczny z USA do Europy. Dzięki przejściówce bez problemu naładujemy pojazd przy użyciu **stacji szybkiego ładowania DC** dostępnych w Europie. Co więcej, adapter wyposażono w **kabel o długości 30 cm**, co pozwala na łatwe i wygodne podłączenie go do urządzenia EV.

Adapter wykonano z wysokiej jakości materiałów, co gwarantuje bezpieczeństwo podczas ładowania samochodu mocą **do 150 kW**. Ponadto jego **kompaktowy rozmiar** sprawia, że zajmuje on niewiele miejsca w bagażniku samochodu. Jest to szczególnie ważne dla osób podróżujących z dużym bagażem.