

Antenna Cable FME Jack > SMA Plug RG-58 C/U 15 m

Opis

The coaxial antenna cable by Delock allows the connection of radio frequency technology devices, in addition it is suitable for connection to the antenna mounting foot [Delock 12484](#).



15 m

Numer artykułu 12452

EAN: 4043619124527

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: Torba na
zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Connectors:
1 x FME jack
1 x SMA plug
- Impedance: 50 Ohm
- Cable: coaxial
- Cable type: RG-58 C/U
- Cable attenuation: 0.73 dB @ 1.0 GHz per meter
- Cable diameter: ca. 4.95 mm
- Smallest bending radius: 20 mm
- Cable colour: black
- Length incl. connectors: ca. 15 m

Wymagania systemowe

- Device with one free FME and SMA port

Zawartość opakowania

- Antenna cable

Zdjęcia



Interfejs

Złącze 1:	1 x żeński FME
Złącze 2:	1 x męski SMA

Właściwości techniczne

Impedancja:	50 Ω
-------------	------

Właściwości fizyczne

Kategoria kabla:	koncentryczny
Typ przewodu:	RG-58
Tłumienie przewodu:	0,4 dB @ 500 MHz na metr
Kolor przewodu:	czarny
Długość kabla ze złączem:	15 m
Najmniejszy promień skrętu:	2 cm
Średnica kabla:	4.95 mm

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

