




Zasilacz sieciowy

Model: **AK-TB-10**



Kod produktu	AK-TB-10
Typ produktu	Zasilacz sieciowy
Seria	Universal
Podmiot odpowiedzialny	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Napięcie zasilające	110-240 V
Pobór prądu	< 0.5 A
Napięcie wyjściowe	12 V
Wyjściowe natężenie prądu	1 A
Wyłącznik mechaniczny	Brak
Uziemienie	Brak (klasa II ochronności)
Zabezpieczenie OVP	Tak
Zabezpieczenie OCP	Tak
Zabezpieczenie OPP	Tak
Zabezpieczenie OTP	Tak
Zabezpieczenie SCP	Tak
Złącze zasilania	5.5 x 2.1 mm
Długość przewodu	1.4 m
Materiał wykonania	ABS
Kolor produktu	Czarny
MTBF	100000 h
Temperatura pracy	5 - 50 °C
Opakowanie	EcoBox
Wymiary produktu (L x W x H)	80 x 60 x 40 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	105 x 85 x 50 mm
Waga netto	74 g
Waga brutto	107 g
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z FCC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5901720138026
Gwarancja	24 miesiące
Długość bolca	10 mm





AK-TB-10
PLUG 5.5x2.1mm



Opis

AK-TB-10 to **zasilacz sieciowy do różnych typów taśm LEDowych** i urządzeń zasilanych prądem o parametrach **12V/1A**, o mocy **12W** oraz z wtyczką **5.5*2.1 mm**.