


Osłona procesowa do czujników temperatury

THERMOWELL, D3/1-1,5"CLAMP/EL=50



EC 1935/2004 FDA

Aplikacja		
Wykonanie		do czujników temperatury EL = 83 mm
Wytrzymałość na ciśnienie	[bar]	25
Wytrzymałość na ciśnienie	[MPa]	2,5
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	108,4
Materiał		stal kwasoodporna (1.4435 / 316L)
Podłączenie czujnika		G 3/8 Gwint wewnętrzny Ø 3 mm
Przylącze procesowe		Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium		< 0,4 / -
Długość instalacyjna EL	[mm]	50
Głębokość BL	[mm]	83
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.