




Proste i obrotowe dławiki do osłony o stopniu ochrony IP54.

Kolor	Szary RAL 7035	Ochrona IP	IP54
ISO podziałka	M 20x1,5	Ośłona Ø (mm)	16
Rodzaj podziałki	M20	lampy	Obrotowy
Electrocod	210		

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP54

STANDARDS/APPROVALS

