




- Kulista końcówka umożliwia pracę pod kątem do 30° w stosunku do osi śruby
- W miarę możliwości do dokręcania należy używać krótszej strony.

	Art.	mm	L mm	L1 mm	 g
000960960	96BP 1,5	1,5	79	13	1,4
000960961	96BP 2	2	84	15	2,7
000960962	96BP 2,5	2,5	89	17	4,5
000960963	96BP 3	3	99	19	6
000960965	96BP 4	4	108	24	13
000960967	96BP 5	5	126	27	25,7
000960968	96BP 6	6	148	31	39
000960970	96BP 8	8	168	35	88,2
000960972	96BP 10	10	187	39	145
000960973	96BP 12	12	220	55	165



Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do zakładki

Specyfikacje, media i dokumentacja dostępne za

