



## BETA 7275N

### Półbuty bezpieczne FitEVOLUTION, z wodoodpornej mikrofibry



### Certyfikaty i normy



S3S FO SR ESD

EN ISO 20345:2022

### Cechy

Model 7275N to idealna synteza trwałości i funkcjonalności: pomarańczowa podeszwa i detale BETA podkreślają solidną czarną mikrofibrę wierzchu.

### System FIT4YOU

Stwórz swój własny komfort dzięki opatentowanemu systemowi FIT4YOU firmy BETA: specjalne wgłębienie we wkładce antyprzebiciowej umożliwia wymianę wkładki ETPU w dowolnym momencie, wybierając spośród trzech różnych gęstości zawartych w opakowaniu.

### Wkładki ETPU

ETPU jest znany ze swoich doskonałych właściwości antywstrząsowych i amortyzujących. Trzy wkładki: miękka, pośrednia i sztywna umożliwiają łatwe i natychmiastowe dostosowanie miękkości i wsparcia półbuta do własnych potrzeb.

### Wytrzymałość przez cały sezon

Wierzch z wodoodpornej mikrofibry jest niezwykle odporny na plamy i zadrapania, idealny do użytku przez cały sezon. Idealnie nadaje się do butów zbudowanych z myślą o trwałości, bez kompromisów w zakresie jakości.

### Bez metalu

Podnosek polimerowy i podeszwa środkowa wykonane z materiału kompozytowego, aby zapewnić lekką ochronę bez użycia metalu.




### FIT4YOU

Opatentowana technologia FIT4YOU, z 3 wkładkami ETPU w zestawie, umożliwia dostosowanie amortyzacji półbuta do własnych potrzeb



### Indywidualny komfort

Specjalna tłoczona wkładka pozwala stworzyć własny komfort, wybierając spośród 3 różnych wkładek ETPU znajdujących się w opakowaniu.



### Ochrona ESD

Certyfikat ESD chroniący użytkownika i maszyny przed ładunkami elektrostatycznymi



Certyfikaty i normy

CE S3S FO SR ESD EN ISO 20345:2022



Specyfikacje

SZNUROWANIE: tradycyjny  
WAGA (ROZMIAR ORIENTACYJNY 42): 590 g  
TYPOLOGIA: Niski

Lekkość

- Wodoodporna mikrofibra
- Zapiętek stabilizujący część piętową
- Sznurowane

Komfort

Poliuretan o podwójnej gęstości

Bezpieczeństwo

Wkładka wymienna z pianki EVA i wkładki amortyzujące z ETPU o 3 różnych gęstościach

Ochrona

Nosek: Polimerowy, wytrzymujący uderzenie do 200 J  
Trwałość: Włókno kompozytowe z utwardzającą ceramiką

Odniesienie

|           | Art.     | EU | UK   |     |
|-----------|----------|----|------|-----|
|           |          |    |      | mm  |
| 072750237 | 7275N 37 | 37 | 4,5  | 251 |
| 072750238 | 7275N 38 | 38 | 5    | 257 |
| 072750239 | 7275N 39 | 39 | 6    | 263 |
| 072750240 | 7275N 40 | 40 | 6,5  | 269 |
| 072750241 | 7275N 41 | 41 | 7    | 276 |
| 072750242 | 7275N 42 | 42 | 8    | 282 |
| 072750243 | 7275N 43 | 43 | 9    | 290 |
| 072750244 | 7275N 44 | 44 | 10   | 296 |
| 072750245 | 7275N 45 | 45 | 10,5 | 304 |
| 072750246 | 7275N 46 | 46 | 11   | 311 |
| 072750247 | 7275N 47 | 47 | 12   | 317 |
| 072750248 | 7275N 48 | 48 | 13   | 324 |

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do zakładki  
Specyfikacje, media i dokumentacja dostępne za

