

1202E
Wkrętaki Evox krzyżowe profil Phillips®, chromowane, końcówki czernione

UNI-ISO 8764

- Dwumateriałowa rękojeść zapewnia komfort użytkowania i umożliwia przeniesienie maksimum siły przy minimalnym wysiłku.
- Ergonomiczny kształt doskonale leży w dłoni.
- Oznaczenie profilu i rozmiaru końcówki jest umieszczone na kulistej główce dla szybszej identyfikacji.
- Sprawdzone groty Bety zapewniają wyjątkową elastyczność, twardość i odporność na zużycie, wysokiej klasy narzędzi.
- Końcówka bez powłoki chromowej zapewnia lepsze dopasowanie do śruby, fosforanowana dla zabezpieczenia przed utlenianiem.

Evolucja wkrętaka!

	art.	PHxDxL mm	L1 mm	
012021003	1202E 3X60	0x3x60	156	36,8
012021006	1202E 3X100	0x3X100	200	45,8
012021009	1202E 4,5X80	1x4,5x80	189	61,6
012021012	1202E 4,5X120	1x4,5x120	229	67,2
012021018	1202E 6X100	2x6x100	220	94
012021021	1202E 6X150	2x6x150	270	105,6
012021024	1202E 8X150	3x8x150	282	161
012021027	1202E 9,5X200	4x9,5x200	332	243


Beta **evox**
